



CFL. Zawiasy

Technopolimer



Specyfikacja

Materiał

Wysokoudarowy technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończenie matowe.

Sworzeń obrotowy

Stal nierdzewna AISI 303.

Wykonania standardowe

Otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym.


Informacje

Zakres obrotu (wartość przybliżona)



Maks. 200°, pomiędzy -20° i +180° (0° = pozycja, w której dwie wzajemnie powiązane powierzchnie znajdują się w tej samej płaszczyźnie).


Nie należy przekraczać kąta obrotu (patrz rysunek), aby nie przekroczyć wytrzymałości mechanicznej zawiasów.

Aby wybrać odpowiedni typ oraz liczbę zawiasów, patrz [Wytyczne](#).



Testy obciążeniowe	SIŁA OSIOWA	SIŁA PROMIENIOWA	SIŁA PRZY ZGIĘCIU 90°

						
	Maksymalne obciążenie robocze	Obciążenie niszczące	Maksymalne obciążenie robocze	Obciążenie niszczące	Maksymalne obciążenie robocze	Obciążenie niszczące
Opis	Ea [N]	Ra [N]	Er [N]	Rr [N]	E90 [N]	R90 [N]
CFL.102 CH-6	4000	10000	4500	10000	2000	4000
CFL.102 CH-8	3500	9000	4500	10000	2000	4000



Kod	Oznaczenie	L	B	$f_{\pm 0.25}$	$f_{1 \pm 0.25}$	H	h_1	h_3	b_1	d	d_3	d_5	C# [Nm]	Waga
425201	CFL.102 CH-6	102	80	72.5	49.5	20.5	13	6.5	35.5	5	6.5	10.5	5	110
425202	CFL.102 CH-8	102	80	72.5	49.5	20.5	13	8	35.5	5	8.5	13.5	5	106

Maksymalny moment dokręcenia śrub montażowych.