

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

CU 40N TAŚMA MIEDZIANA Z KLEJEM AKRYLOWYM NIEPRZEWODZĄCYM

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Nośnik	miedź
Klej	akrylowy nieprzewodzący
Przekładka	biały papier silikonowany

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Grubość nośnika	36 ± 10% [µm]
Grubość całkowita	80 ± 10% [µm]
Kolor	naturalna miedź
Przyczepność do stali	minimalna 3,0 [cm] typowa 6,0 [cm]
Wydłużenie przy zerwaniu	6%
Wytrzymałość na rozciąganie	65[N/cm]
Temperatura pracy	-40 do +120°C
Okres przechowywania w temperaturze 20 do 30°C oraz względnej wilgotności 50%	6 miesięcy
Metoda testowania	AFERA, PSTC, IEC EN 60454-2
Kraj pochodzenia	Włochy

ROZMIAR

Długość	33 [m]
Szerokość	Wg specyfikacji klienta [mm]

Certyfikat UL, niepalność (510)

Powyższe informacje techniczne są prezentowane w oparciu o uśrednione badania laboratoryjne i nie mogą być używane jako wiążące dane techniczne do celów projektowych, nie należy ich traktować jako podstawy udzielania gwarancji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję o zastosowaniu produktu oraz za jej montaż. Przed zastosowaniem zaleca się dokonanie własnej oceny produktu uwzględniając rodzaj łączonego materiału, stan jego powierzchni oraz warunki aplikacji.

INDUCOMP SP. Z O.O., ul. Ks. Jeremiego 62, 05-080 Izabelin
biuro@inducomp.com.pl; www.inducomp.com.pl