

Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny (0,1-3,0 Nm) z uchwytem  
szybkomocującym Rapidaptor, art. no. 7440 x 1/4 x 0.3-1.2 Nm  
Seria 7400 Kraftform Wkrętaki dynamometryczne nastawne



EAN: 4013288100641

Numer części: 05074700001

Numer artykułu: 7400

Wymiar: 155x37x37 mm

Waga: 120 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82054000



- Wkrętak dynamometryczny nastawny Kraftform z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor
- Do grotów sześciokątnych 1/4"
- Z uchwytem Rapidaptor gwarantującym szybką wymianę grotów
- Sygnał przekroczenia ustawionej wartości momentu obrotowego
- Numeryczny wskaźnik wartości momentu obrotowego

Wkrętak dynamometryczny. Ustawienie dowolnej wartości momentu obrotowego z najwyższą dokładnością. Łatwa regulacja bez użycia dodatkowych narzędzi. Czytelna skala. Słyszalny sygnał kliknięcia wskazujący na osiągnięcie zadanego momentu obrotowego. Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek. Nielimitowana wartość momentu obrotowego do odkręcania mocno osadzonych wkrętów. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłonie. Do grotów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3 (ISO 1173).

Link

[https://products.wera.de/pl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_variable\\_torque\\_adjustment\\_models\\_7400.html](https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400.html)

Wera - 7400

05074700001 - 4013288100641

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Wkrętaki dynamometryczne nastawne



Wiele połączeń, zarówno podczas montażu, jak i prac serwisowych, wymaga ściśle określonego momentu obrotowego, aby zapewnić bezpieczne dokręcenie elementów złącznych i/lub zapobiec uszkodzeniu śruby bądź montowanego elementu. Nastawne wkrętaki dynamometryczne firmy Wera to najlepsze narzędzia do takich zastosowań: zakres wartości momentu obrotowego od 0,3 Nm do 8,8 Nm, dwa typy rękojeści, dokładność  $\pm 6\%$ , szybka wymiana grotów i końcówek dzięki gniazdu z systemem Rapidaptor.



Wkrętaki dynamometryczne nastawne firmy Wera umożliwiają ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego i zapewniają najwyższą dokładność. Użytkownik otrzymuje najlepszą jakość wykonania w połączeniu z doskonałą ergonomią i uznanym wzornictwem Wera.

#### Łatwe ustawianie



Łatwe ręczne ustawianie żadanego momentu obrotowego.

#### Łatwy odczyt wartości



Łatwa do odczytu skala.

#### Lupa nakładana



Artykuły 7430, 7431 i 7432 dostarczane są z lupą. Lupę można nałożyć na skalę, poprawiając w ten sposób jej czytelność.

#### Dokładność



Dokładność  $\pm 6\%$  (artykuł 1430:  $\pm 10\%$ ) zgodnie z normą DIN EN ISO 6789. Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żadanego momentu obrotowego.

#### Nielimitowana wartość momentu obrotowego



Nielimitowana wartość momentu obrotowego podczas odkręcania mocno osadzonych wkrętów.

#### Różnorodność zastosowania



Uchwyty Rapidaptor zapewnia wszechstronne zastosowanie dzięki szybkiej wymianie grotów, końcówek i kluczy nasadowych.

#### Link

[https://products.wera.de/pl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraffform\\_torque\\_screwdrivers\\_variable\\_torque\\_adjustment\\_models\\_7400.html](https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400.html)

Wera - 7400

05074700001 - 4013288100641

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal



Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny (0,1-3,0 Nm) z uchwytem  
szybkomocującym Rapidaptor, art. no. 7440 x 1/4 x 0.3-1.2 Nm  
Seria 7400 Kraftform Wkrętaki dynamometryczne nastawne



Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

|                           |             |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | art. no.    |                                                                                   | Nm                                                                                | Nm                                                                                | mm                                                                                  | mm                                                                                  | inch                                                                                |
| 05074770001 <sup>1)</sup> | 7430        | 1/4                                                                               | 0.10-0.34                                                                         | 0.015                                                                             | 89                                                                                  | 142                                                                                 | 5 7/16                                                                              |
| 05074772001 <sup>1)</sup> | 7431        | 1/4                                                                               | 0.30-1.00                                                                         | 0.05                                                                              | 89                                                                                  | 142                                                                                 | 5 7/16                                                                              |
| 05074774001 <sup>1)</sup> | 7432        | 1/4                                                                               | 0.90-1.50                                                                         | 0.05                                                                              | 89                                                                                  | 142                                                                                 | 5 7/16                                                                              |
| <b>05074700001</b>        | <b>7440</b> | <b>1/4</b>                                                                        | <b>0.3-1.2</b>                                                                    | <b>0.05</b>                                                                       | <b>105</b>                                                                          | <b>155</b>                                                                          | <b>6</b>                                                                            |
| 05074701001               | 7441        | 1/4                                                                               | 1.2-3.0                                                                           | 0.10                                                                              | 105                                                                                 | 155                                                                                 | 6                                                                                   |

1) Z nakładaną soczewką znacznie ułatwiającą odczyt skali.

Link

[https://products.wera.de/pl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_variable\\_torque\\_adjustment\\_models\\_7400.html](https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400.html)

Wera - 7400

05074700001 - 4013288100641

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)