


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M3/F1X1/2M



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Aplikacja

Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Zasięg

[mm]

200

OBF

Zasięg

[mm]

350

OCF (High Power)

Zasięg

[mm]

2740

OO50

Zasięg

[mm]

800

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...70

Dane mechaniczne

Waga

[g]

47

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M3

E20603



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M3/F1X1/2M

Długość głowicy	[mm]	20
Długość	[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	30
Układu światłowodu		
Wymiary rdzenia	[mm]	1
Materiał światłowodu		PMMA
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		PE

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M3 podkładki zębate: 4
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów:, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------