



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS Pure Sine Wave | 1kVA | 800W | AVR | LCD | Czysty Sinus

Kod produktu: 52640

Zasilacz awaryjny UPS on-line Pure Sine Wave marki Qoltec dostarczy twojemu urządzeniu czystą energię o stałym napięciu wyjściowym i stałej częstotliwości oraz kompleksową ochronę podczas zasilania nawet tych najwrażliwszych urządzeń. Cechy zasilacza to m.in.:

- Czysty sinus
 - Wyświetlacz LCD
 - Stabilizator napięcia AVR
- Nie współpracuje z modułem EPO i SNMP

POSTAW NA BEZPIECZNA I CZYSTĄ ENERGIĘ



Eliminuje ryzyko utraty danych i awarii sprzętu spowodowanych zanikami energii lub spadkami napięcia

Zasilacz UPS 1kVA 800W marki Qoltec to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie ciągłość działania i bezpieczeństwo swojej infrastruktury IT. Ten nowoczesny UPS **zapewnia nieprzerwane źródło zasilania, eliminując ryzyko utraty danych i awarii sprzętu spowodowanych zanikami energii lub spadkami napięcia**. Dzięki niemu możesz mieć pewność, że Twoje serwery i urządzenia pracują nieprzerwanie, zapewniając **stabilność pracy i bezpieczeństwo przechowywanych informacji**.

ODKRYJ DOSKONAŁOŚĆ W PRACY Z NOWYM ZASILACZEM UPS 1KVA MARKI QOLTEC



Zasilacz UPS 1kVA marki Qoltec wyróżnia :

- czysta energia o **sinusoidalnym kształcie** pozbawiona zakłóceń,
- **wbudowany stabilizator napięcia AVR** - który stabilizuje napięcie wyjściowe bez konieczności przełączania na zasilanie bateryjne,
- współczynnik mocy 0.8,
- **ochrona przed przeciążeniem, zwarciem oraz przegrzaniem**,
- kontrola zniekształceń harmonicznych THD – 3% (obciążenie liniowe), 6% (obciążenie nieliniowe),
- **wbudowany zestaw 2 akumulatorów o pojemności 7 Ah**,
- **port RS-232** - jest magistralą komunikacyjną przeznaczoną do szeregowej transmisji danych,
- **czytelny wyświetlacz LCD**, umożliwiający bieżący podgląd parametrów pracy zasilacza UPS,
- **wentylator** - zapewnia intensywne chłodzenie urządzenia w trakcie nieustannej pracy.

CZYSTY SINUS - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ



Stabilna, czysta energia o sinusoidalnym kształcie bez zakłóceń dla pełnej ochrony urządzeń

Zasilacze UPS marki Qoltec to **stabilna pozbawiona zakłóceń czysta energia o sinusoidalnym kształcie**. Czysta sinusoida na wyjściu gwarantuje bezpieczne i stabilne zasilanie komputerów, serwerów, urządzeń sieciowych oraz sprzętu elektronicznego. W przypadku zaniku napięcia zasilacz UPS szybko przełącza się na tryb bateryjny, zapewniając ciągłość pracy oraz zabezpieczenie przed skutkami takich zdarzeń jak spadki napięcia, krótkotrwałe zaniki zasilania czy wahania parametrów sieci.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA LOW FREQUENCY DLA MAKSYMALNEJ SPRAWNOŚCI



Moc, Stabilność i Niezawodność

Urządzenie wykorzystuje transformator niskiej częstotliwości, który pracuje na częstotliwości sieciowej (50/60 Hz). UPS generuje napięcie o czystym przebiegu sinusoidalnym i jest **przeznaczony do zasilania urządzeń o niskim i umiarkowanym prądzie rozruchowym**, takich jak elektronika IT, serwery, wentylatory, pompy obiegowe CO, małe piece oraz niewielkie lodówki, w tym lodówki medyczne. Czas podtrzymania zależy od mocy i charakteru podłączonych urządzeń. Rzeczywisty czas podtrzymania może się różnić w zależności od mocy podłączonego obciążenia.

ZARZĄDZAJ SWOIM ZASILANIEM Z ŁATWOŚCIĄ DZIĘKI CZYTELNEMU WYŚWIETLACZOWI LCD



Zintegrowany wyświetlacz LCD zapewnia intuicyjną obsługę i monitorowanie parametrów zasilacza

Dzięki zintegrowanemu wyświetlaczowi LCD zarządzanie urządzeniem staje się intuicyjne i wygodne. **Na ekranie otrzymujesz aktualne informacje dotyczące statusu pracy oraz kluczowych parametrów zasilacza.** To gwarantuje, że będziesz na bieżąco z działaniem urządzenia, co umożliwia szybką reakcję na ewentualne problemy oraz optymalne dostosowanie pracy do potrzeb. Praca z zasilaczem staje się łatwa, szybka i niezawodna, co pozwala skoncentrować się na głównych zadaniach bez obaw o stabilność zasilania.

TWÓJ NIEZAWODNY PARTNER W ZACHOWANIU CIĄGŁOŚCI PRACY URZĄDZEŃ



Czas podtrzymania pracy urządzeń to od kilku do kilkunastu minut

Zasilacz UPS typu Online dysponuje napięciem, które jest na bieżąco przetwarzane, w przypadku wystąpienia niespodziewanego spadku napięcia w sieci zasilacz **podtrzymuje pracę podłączonego urządzenia, dzięki wbudowanym akumulatorom**, które są na bieżąco ładowane. Zatem zasilanie z sieci jest potrzebne tylko i wyłącznie do ładowania akumulatorów.

Urządzenia na stałe podłączone do zasilacza otrzymują zawsze czystą energię, bez zakłóceń pobieraną z akumulatora, dlatego **wartość napięcia wyjściowego zasilacza UPS online będzie zawsze stała, niezależnie od wartości napięcia wejściowego.** Czas podtrzymania pracy urządzeń w zależności od obciążenia to **od kilku do kilkudziesięciu minut. Jest to czas na zapisanie danych i bezpieczne wyłączenie sprzętu.**

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS objęty jest gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

24 miesięczną

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ UPSa	Low frequency
Kształt fali	Czysta fala sinusoidalna
Moc znamionowa	1000VA/800W
Napięcie znamionowe	230V
Typ urządzenia obciążającego	Komputery, serwery, małe silniki, sprzęt RTV, urządzenia grzewcze oraz pompy obiegowe CO, piec gazowy
Wbudowana bateria	Tak
Ilość baterii	2
Napięcie baterii	12V
Pojemność baterii	7Ah
Napięcie ładowania	27.3V 1%
Prąd ładowania (AC)	1A max
Czas ładowania	4 godziny do osiągnięcia 90% pojemności
Współczynnik mocy	0.8
Współczynnik szczytu	3:1
Czas przenoszenia	4 ms
Gniazda	2 x Schuko
System komunikacji	RS-232
Wyświetlacz	LCD
Zastosowanie	Przeznaczony do zasilania urządzeń z małymi silnikami elektrycznymi, takich jak wentylatory, małe lodówki oraz niewielkie lodówki medyczne. Zasilacz UPS zapewnia wyjście o czystym przebiegu sinusoidalnym, odpowiednie dla lekkich obciążeń indukcyjnych o niskim prądzie rozruchowym.
Poziom hałasu	<45 dBA @1m
Zabezpieczenia	- Przed przepięciem - Przed przeciążeniem - Przed zwarcie - Przed wysokim i niskim napięciem
Uwagi	Czas podtrzymania zależy od poboru mocy podłączonego urządzenia.
Pozostałe parametry	
Kolor obudowy	Czarny
Wymiary (G/D x Sz x W)	340x140x220 mm
Zawartość opakowania	1 x Zasilacz UPS Pure Sine Wave 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancji
Głębokość / Długość opakowania [mm]	440
Szerokość opakowania [mm]	230
Wysokość opakowania [mm]	330
Waga netto [kg]	10.110
Waga brutto [kg]	11.500
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878526409