

## Broszura informacyjna

# 79 12 125

## Precyzyjne szczypce tnące boczne dla elektroników

DIN ISO 9654



- Precyzyjne szczypce do wyjątkowo dokładnego cięcia, np. w elektronice i mechanice
- Precyzyjnie szlifowane, ostre ostrza o bardzo małych ścięciach zapewniają dokładne cięcie w pobliżu drobnych podzespołów elektronicznych; wersja bez ścięć także do cięcia płaskiego
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC
- Ok. 20% mniejsza waga niż w przypadku zwykłych szczypiec dla elektroników
- Precyzyjnie wykonane powierzchnie złącza skręcanego gwarantują niskie tarcie i równomierny ruch w całym zakresie rozwarcia
- Podwójna sprężyna o niskim tarcu zapewnia łagodne i równomierne rozwieranie szczypiec
- Ergonomiczny kształt nasadek rękojeści
- Przeznaczone do cięcia twardego drutu fortepianowego
- Stal łożyskowa chromowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Nr art.   | 79 12 125                       |
| EAN       | 4003773071365                   |
| Szczypce  | czernione                       |
| Główka    | polerowana                      |
| Rękojeści | z wielokomponentowymi nasadkami |
| Waga      | 59 g                            |
| Wymiary   | 125 x 71 x 48 mm                |
| Norma     | DIN ISO 9654                    |

### Technische Attribute

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica) | Ø 1,3 mm       |
| Zakres cięcia drutu twardego (średnica)             | Ø 1,0 mm       |
| Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)            | Ø 0,3 – 1,7 mm |
|                                                     | 10 mm          |
|                                                     | 6,5 mm         |
| Szerokość główki                                    | 11 mm          |

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040302   |
| ETIM 5.0       | EC000165   |
| ETIM 6.0       | EC000165   |
| proficl@ss 6.0 | AAA949c004 |
| UNSPSC 13.1    | 27112114   |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

