



Kabel BUS

CAN Bus 0,22 mm² (pary skręcane) elastyczny



Typ

Budowa

Przewód, średnica:
Izolacja żyły:
Kolor:
Konstrukcja przewodu:
Separator:
Ekran 1:
Ekran:
Powłoka zewnętrzna :
Średnica zewnętrzna kabla:
Kolor powłoki zewnętrznej:

Instalacja na stałe, wewnętrzny 2x2x0.22 mm² (skręcany)

Cu niepob. (AWG 24/7)
PE komórkowy
wh/bn, gn/ye
2 żyły + 2 linki
-
-
plecionka CU, pobielana
PVC
ok. 7,5 mm ± 0,3 mm
fioletowy podobny do RAL 4001

Dane elektryczne

Impedancja:
Rezystancja żyły, max.:
Rezystancja izolacji, min.:
Rezystancja pętli:
Pojemność wzajemna:
Napięcie pracy:
Test napięcia:

120 Ohm ± 10 %
87,6 Ohm/km
5 GOhm x km
175,2 Ohm/km max.
40 nF/km nom.
30 V
1,5 kV

Dane techniczne

Waga:
promień gięcia, ruchomo:
Zakres temperatury pracy min.:
Zakres temperatur pracy max.:
Obciążenie, wartość przybliżona:
Waga miedzi:

ok. 60 kg/km
113 mm
-25°C
+70°C
1,13 MJ/m
32,00 kg/km

Normy

Obowiązujące normy:
CAN Bus wg ISO 11898-2
Niepalny wg IEC 60332-1-2

Zastosowanie

HELUKABEL® CAN BUS dla stałych instalacji i ruchomych, dla zwykłych wymagań. Dwie pary sygnałowe są wprowadzane w formie par skręconych. W wyniku tego, średnica jest nieco większa niż dla indeksu 81287. W przypadku problemów ze średnicą należy zwrócić uwagę na ten typ kabla. Dla kabli o długości do max. 40m (przestrzegać specyfikacji CAN)

Nr katalogowy

82509, CAN BUS

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

R