


SILVYN® BRAID PA6

SILVYN® BRAID PA6 to tuleja z opłotem chroniąca kable przed ścieraniem

Info

Łatwe i szybkie wiązanie przewodów w wiązki



Odporność na promieniowanie UV



Odporność na temperaturę



Niezawodność



Niska waga



Duże zakresy zaciskania

Korzyści

Możliwe do przycinania bez zastosowania narzędzia do cięcia ciepłego
Docinanie na odpowiednią długość bez strzępienia na końcu rury ochronnej
Ochrona przed ścieraniem
Łatwe i szybkie wiązanie przewodów w wiązki
Ochrona przed kurzem

Zakres zastosowania

Podstawowa ochrona kabli
Dodatkowa izolacja
Grupowanie i prowadzenie kabli i przewodów
Niski poziom ochrony przed gryzoniami

Cechy produktu

Odporność na ścieranie
Giętki
Możliwość cięcia w niskich temperaturach

SILVYN® BRAID PA6

Budowa produktu

Poliamid 6.6 – bezhalogenowy

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001182

Opis klasy ETIM 5.0: Wąż oplotowy

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001182

ETIM 6.0 Class-Description: przewód oplotowy, drążony

Na zapytanie:

Opakowania zbiorcze w rolkach

Inne wielkości na zapytanie

Uwaga:

Bezhalogenowy i bezkadmowy

Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94 V-2

Kolor:

Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV

Materiał:

Poliamid 6.6 – bezhalogenowy

Zakres temperatury:

Od -55°C do +125°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SILVYN® BRAID PA6**

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Zakres zaciskania w [mm]	Kolor
SILVYN® BRAID PA6			
61721260	6	4 - 10	czarny
61721261	12	10 - 14	czarny
61721262	16	14 - 24	czarny
61721263	20	18 - 26	czarny
61721264	30	26 - 34	czarny
61721265	40	32 - 42	czarny