


SKINDICHT® MR-M hex.

SKINDICHT® MR-M, šestihranná redukce, umožňuje použití vývodků s přípojevacími závitů menšími než dostupné závitové otvory



Nároky na prostor

Výhody

Umožňuje používat kabelové vývodky, jejichž vnější přípojevací závit je menší než závitový otvor, který je k dispozici
S vodičí drážkou pro O-kroužek
Montáž s vidlicovým klíčem

Oblasti použití

Stroje
Přístroje/aparáty
Pouzdra

Konstrukce

Metrický přípojevací závit dle DIN EN 60423
Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Na vyžádání::

O-kroužek FKM -20 °C až +200 °C

Materiál:

Tělo: poniklovaná mosaz

O-kroužek: NBR

Teplotní rozsah:

-30 °C až +100 °C

SKINDICHT® MR-M hex.**Poznámka**

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SKINDICHT® MR-M hex.**

Číslo výrobku	Vnější závit M1	Vnitřní závit M2	OK mm	Ø A (mm)	Celková délka C mm	Délka závitu D mm
SKINDICHT® MR-M hex.						
52101965	16 x 1.5	12 x 1.5	18	20,2	8.5	5,5
52101966	20 x 1.5	16 x 1.5	22	24,4	9	6
52101967	25 x 1.5	16 x 1.5	28	31,2	10	6,5
52101968	25 x 1.5	20 x 1.5	28	31,2	10	6,5
52101969	32 x 1.5	16 x 1.5	36	40	11.5	8
52101972	32 x 1.5	20 x 1.5	36	40	11.5	8
52101973	32 x 1.5	25 x 1.5	36	40	11.5	8
52101974	40 x 1.5	25 x 1.5	43	47,5	12.5	8,5
52101975	40 x 1.5	32 x 1.5	43	47,5	12.5	8,5
52101976	50 x 1.5	40 x 1.5	54	58	14	10
52101977	63 x 1.5	50 x 1.5	67	74	14	9,5
52101979	75 x 1.5	63 x 1.5	80	90	17	11
SKINDICHT® MR-M neponiklovaný, šestihranný						
52006563	80 x 2	63 x 1.5	85	93,5	23	15

Poslední změny (06.04.2018)

@2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16