



## **Przewód serwisowy**

Model: **AK-SC-32**



|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Kod produktu                   | AK-SC-32          |
| Typ produktu                   | Przewód serwisowy |
| Rezystancja złącza             | 550 Ω             |
| Złącze wyjściowe               | 4.0 x 1.35 mm     |
| Długość przewodu               | 1.2 m             |
| Filtr ferrytowy                | Tak               |
| Materiał wykonania             | PVC               |
| Kolor produktu                 | Czarny            |
| Opakowanie                     | UniBag            |
| Wymiary produktu (L x W x H)   | 130 x 90 x 25 mm  |
| Wymiary opakowania (L x W x H) | 230 x 130 x 26 mm |
| Waga netto                     | 45.5 g            |
| Waga brutto                    | 59 g              |
| Zgodność z RoHS                | Tak               |
| Zgodność z REACH               | Tak               |
| Kod EAN                        | 5901720136305     |
| Gwarancja                      | 24 miesiące       |



## Opis

**Kabel Akyga® AK-SC-32** to element serwisowy zasilaczy laptopowych. Posiada specjalnie przygotowane do lutowania **przewody bez zakończenia**. Dzięki temu montaż kabla jest znacznie prostszy i co za tym idzie szybszy. Ponadto produkt charakteryzuje się wysoką trwałością materiałów, która zapewnia mu długą żywotność. Jego długość wynosi 1,2 m i jest porównywalna do długości oryginalnych przewodów w zasilaczach. Do tego zastosowany filtr ferrytowy skutecznie niweluje zakłócenia spowodowane przepływem prądu, co pozytywnie wpływa na pracę notebooka. To wszystko sprawia, że jest to idealny zamiennik niesprawnego już przewodu zasilania **z wtyczką 4.0 x 1.35 mm**.

W ofercie Akyga® znajduje się wiele przewodów o różnorodnych parametrach. Należy upewnić się, czy wymiary oraz kształt wtyczki są zgodne z danym urządzeniem.

Produkt jest pakowany w standaryzowane opakowanie typu UniBag.