

Broszura informacyjna

74 06 200

Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



1000V 

- Do długotrwałej prac przy dużych obciążeniach
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Precyzyjne ostrza (twardość ostrzy ok. 64 HRC) do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

Nr art.	74 06 200
EAN	4003773033820
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE
Waga	308 g
Wymiary	200 x 65 x 26 mm
Norma	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Rodzaj	0
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 4,2 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 3,0 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 2,5 mm
izolowane wg VDE	tak

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych