



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS 3-fazowy | 10kVA | LCD | EPO | USB | SNMP | On-line | High frequency

Kod produktu: 53983

Zasilacz awaryjny UPS on-line high frequency Pure Sine Wave marki Qoltec dostarczy twojemu urządzeniu czystą energię o stałym napięciu wyjściowym i stałej częstotliwości oraz kompleksową ochronę podczas zasilania nawet tych najwrażliwszych urządzeń. Jego cechy to m.in.:

- Czysty sinus,
- Zerowy czas przełączania,
- Podwójna konwersja

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę niezależnie od wahań zasilania sieciowego

Wbudowany moduł SNMP.

TWÓJ NIEZAWODNY PARTNER W ZACHOWANIU CIĄGŁOŚCI PRACY URZĄDZEŃ



Całkowita ochrona przed przerwami w dostawie prądu

Najbardziej zaawansowany typ UPS-a, który **zapewnia pełną ochronę przed przerwami w dostawie prądu, regulując i stabilizując napięcie przez cały czas**, dzięki czemu jest idealny do wrażliwych urządzeń. UPS Online dysponuje napięciem, które jest na bieżąco przetwarzane. **W przypadku wystąpienia niespodziewanego spadku napięcia w sieci zasilacz podtrzymuje pracę podłączonego urządzenia. Jest to możliwe po zainstalowaniu odpowiednich akumulatorów, które będą na bieżąco ładowane**. Zasilanie z sieci jest potrzebne tylko i wyłącznie do ładowania akumulatorów. Urządzenia na stałe podłączone do zasilacza otrzymują zawsze czystą energię, bez zakłóceń.

ODKRYJ DOSKONAŁOŚĆ W PRACY Z NOWYM ZASILACZEM UPS 10KVA MARKI QOLTEC



Zerowy czas przełączania, podwójna konwersja, tryb ECO

Zasilacz UPS 10kVA marki Qoltec wyróżnia :

- czysta energia o **sinusoidalnym kształcie** pozbawiona zakłóceń,
- **zerowy czas przełączania**, to szybkość, z jaką UPS w przypadku zaniku napięcia przełączy się w tryb baterii
- **ochrona przed przeciążeniem, zwarciem oraz przegrzaniem**,
- **podwójna konwersja** – zasilanie o stabilnych parametrach,
- **wbudowany Bypass serwisowy** – do bezproblemowej konserwacji urządzenia,
- **SNMP** – to standard zarządzania siecią, dzięki któremu w szybki i prosty sposób zbierzesz informacje o podłączonych urządzeniach, czy też skonfigurujesz ich parametry,
- **zimny start** – w przypadku zaniku zasilania możesz uruchomić np. komputer, podłączając go bezpośrednio do UPS-a. Umożliwia to szybkie skopiowanie ważnych plików na pendrive'a lub wysłanie pilnego e-maila w dowolnym momencie,
- **port RS-232** – jest magistralą komunikacyjną przeznaczoną do szeregowej transmisji danych,
- **interfejs EPO** – funkcja umożliwiającą zdalne wyłączenie zasilacza w sytuacjach kryzysowych,
- **wbudowany moduł SNMP**,
- **4 wentylatory** – zapewniają intensywne chłodzenie urządzenia w trakcie nieustannej pracy,
- posiada kółka.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA HIGH FREQUENCY DLA MAKSYMALNEJ SPRAWNOŚCI




Najwyższa Moc i Niezawodność – Technologia High Frequency

Oparty jest na nowoczesnej topologii wysokiej częstotliwości, co pozwala na kompaktową budowę, cichą pracę oraz wysoką sprawność energetyczną. Idealny wybór do zastosowań biurowych i serwerowych, gdzie liczy się niezawodność i oszczędność miejsca.

Czytelny ekran LCD dostarcza wszystkich niezbędnych informacji o statusie urządzenia, parametrach pracy, poziomie naładowania baterii i ustawieniach. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi zarządzanie UPS-em staje się proste i efektywne.

CZYSTY SINUS – NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ



Stabilna, czysta energia o sinusoidalnym kształcie bez zakłóceń dla pełnej ochrony urządzeń

Zasilacze UPS marki Qoltec to **stabilna pozbawiona zakłóceń czysta energia o sinusoidalnym kształcie** przekształca prąd przemienny zasilania sieciowego na prąd stały, a następnie na prąd przemienny, co zakłóceniami w sieci takimi jak spadki napięcia, zaniki energii, przepięcia i awarie.

. To pełna ochrona twoich urządzeń, dzięki **podwójnej konwersji**, która najpierw **zapewnia najwyższy poziom jakości zasilania i zabezpiecza przez potencjalnymi**

ZARZĄDZAJ SWOIM ZASILANIEM Z ŁATWOŚCIĄ DZIĘKI CZYTELNEMU WYŚWIETLACZOWI LCD



Zintegrowany wyświetlacz LCD zapewnia intuicyjną obsługę i monitorowanie parametrów zasilacza

Dzięki zintegrowanemu wyświetlaczowi LCD zarządzanie urządzeniem staje się intuicyjne i wygodne. Na ekranie otrzymujesz aktualne informacje dotyczące statusu pracy oraz kluczowych parametrów zasilacza. To gwarantuje, że będziesz na bieżąco z działaniem urządzenia, co umożliwia szybką reakcję na ewentualne problemy oraz optymalne dostosowanie pracy do potrzeb. Praca z zasilaczem staje się łatwa, szybka i niezawodna, co pozwala skoncentrować się na głównych zadaniach bez obaw o stabilność zasilania.

SZYBKA REAKCJA W SYTUACJACH AWARYJNYCH



Wbudowany moduł EPO

Zasilacz wyposażony jest w łatwo dostępny moduł EPO (Emergency Power Off), co pozwala na całkowite odcięcie zasilania jednym przyciskiem w nagłych przypadkach, takich jak pożar czy zalanie. Wyłącza zarówno zasilanie z baterii, jak i z sieci energetycznej, co jest niezbędne dla bezpieczeństwa.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją
Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS objęty jest **24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.**

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ UPSa	On-line
Kształt fali	Czysta fala sinusoidalna
Moc	8000W
Moc znamionowa	10kVA
Napięcie znamionowe	400VAC (3Ph+N)
Napięcie wejściowe	190 VAC - 520 VAC (3 fazy) 50% obciążenia/ 305-478VAC (3-fazy) 100% obciążenia
Napięcie wyjściowe	3 x 380VAC (3-fazy + N) 1% (tryb baterii)
Częstotliwość wyjściowa	50/60Hz 0.05HZ
Typ urządzenia obciążającego	Komputery, serwery
Wbudowana bateria	Nie
Ilość baterii	20
Napięcie baterii	12V
Napięcie zestawu baterii	240VDC
Czas ładowania	90% pojemności akumulatora w ciągu 8 godzin (typ standardowy)
Współczynnik mocy	0.8
Współczynnik szczytu	3:1
Czas przenoszenia	0ms
Przeciążenie	Przełączanie na bypass po 4ms
System komunikacji	USB, RS-232, EPO
Wyświetlacz	LCD
Zastosowanie	- serwerownie i centra danych, - sprzęt sieciowy, - komputery i urządzenia biurowe, - systemy monitoringu i automatyki przemysłowej.
Poziom hałasu	60dB

Zabezpieczenia	- Przed przepięciem - Przed przeciążeniem - Przed zwarcie - Przed wysokim i niskim napięciem - Przed przegrzaniem
Informacje dodatkowe	Wbudowany moduł SNMP
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwowy UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
Pozostałe parametry	
Kolor obudowy	Czarny
Wilgotność względna przechowywania	20 ~ 95% RH (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-15°C do +60°C
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	570 x 250 x 540 mm
Zawartość opakowania	1 x UPS 1 x Kabel USB-B 1 x Kabel zasilający 1 x Instrukcja obsługi 1 x Instrukcja SNMP 1 x Oprogramowanie ViewPowerPro 1 x Karta gwarancyjna
Głębokość / Długość opakowania [mm]	690
Szerokość opakowania [mm]	380
Wysokość opakowania [mm]	730
Waga netto [kg]	33.000
Waga brutto [kg]	36.000
Certyfikat	CE, ROHS
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878539836

OBCIĄŻENIE	Czas podtrzymania
100W	564 min
200W	282 min
300W	188 min
500W	112 min
1000W	56 min