



Ethernet przemysłowy

HELUKAT® PROFINet Typ B (SK) 2x2xAWG22/7 FRNC

HELUKAT®



Typ

Budowa

Przewód, średnica:
Izolacja żyły:
Kolor:
Konstrukcja przewodu:
Separator:
Powłoka wewnętrzna:
Ekran 1:
Ekran:
Powłoka zewnętrzna :
Średnica zewnętrzna kabla:
Kolor powłoki zewnętrznej:

Połączenia ruchome

2x2x0,75 mm (skręcany)

Miedź, cynowana (AWG 22/7)
PE
wh, ye, bu, og
Układ gwiazdy
-
FRNC
Folia AL
plecionka CU, pobielana
FRNC
ok. 6,5 mm ± 0,2 mm
zielony podobny do RAL 6018

Dane elektryczne

Impedancja:
Rezystancja żyły, max.:
Rezystancja izolacji, min.:
Rezystancja pętli:
Pojemność wzajemna:
Test napięcia:

100 Ohm ± 15 Ohm at 1 to 100 MHz
60 Ohm/km
0,5 GOhm x km
120 Ohm/km max.
52 nF/km nom.
2 kV

Dane techniczne

Waga:
promień gięcia, ruchomo:
Zakres temperatury pracy min.:
Zakres temperatur pracy max.:
Obciążenie, wartość przybliżona:
Waga miedzi:

ok. 65 kg/km
100 mm
-25°C
+75°C
0,32 MJ/m
32,00 kg/km

Normy

Obowiązujące normy:

PROFINet Guideline + IEC 61158-2
Category 5e
Bezhalogenowy wg 60754-1
Niepalny wg IEC 60332-3
Korozyjność wg EN50267-2-3

Zastosowanie

Kabel HELUKAT® PROFINet Typ B (elastyczny) Kategoria 5e przeznaczony jest do elastycznego stosowania. Kable tutaj wymienione odpowiadają klasyfikacji PROFINet typu B.

Nr katalogowy

805654, PROFINet typ B (SK)

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

R