


SKINDICHT® MR-M hex.

SKINDICHT® MR-M, riduttore esagonale, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti



Ingombri ridotti

Vantaggi

Consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti
Con scanalatura di guida per O-ring
Montaggio con chiave fissa

Applicazione

Macchine
Accessori
Custodie

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Su richiesta:

O-ring in FKM da -20 °C a +200 °C

Materiale:

Corpo: Ottone nichelato

O-ring: NBR

Campo di temperatura:

da -30 °C a +100 °C

SKINDICHT® MR-M hex.**Nota**

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINDICHT® MR-M hex.**

Codice articolo	Filettatura, maschio M1	Filettatura, femmina M2	Misura della chiave SW mm	Ø A (mm)	Lunghezza totale C(mm)	Lunghezza filettatura D (mm)
SKINDICHT® MR-M hex.						
52101965	16 x 1,5	12 x 1,5	18	20,2	8,5	5,5
52101966	20 x 1,5	16 x 1,5	22	24,4	9	6
52101967	25 x 1,5	16 x 1,5	28	31,2	10	6,5
52101968	25 x 1,5	20 x 1,5	28	31,2	10	6,5
52101969	32 x 1,5	16 x 1,5	36	40	11,5	8
52101972	32 x 1,5	20 x 1,5	36	40	11,5	8
52101973	32 x 1,5	25 x 1,5	36	40	11,5	8
52101974	40 x 1,5	25 x 1,5	43	47,5	12,5	8,5
52101975	40 x 1,5	32 x 1,5	43	47,5	12,5	8,5
52101976	50 x 1,5	40 x 1,5	54	58	14	10
52101977	63 x 1,5	50 x 1,5	67	74	14	9,5
52101979	75 x 1,5	63 x 1,5	80	90	17	11
SKINDICHT® MR-M non nichelato, esagonale						
52006563	80 x 2	63 x 1,5	85	93,5	23	15

Ultimo aggiornamento (06.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16