Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 3:1

TF34 - ohutseinämäinen, kirkas, halogeenivapaa

Taipuisa ja halogeenivapaa kutistemuoviletku yleiskäyttöön mm. eristämiseen, kaapeli- ja johdinmerkintöjen sekä komponenttien suojaamiseen.

Ominaisuudet ja edut

- Kirkas ja taipuisa kutistemuoviletku
- Kutistussuhde 3:1
- Halogeenivapaa
- Hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys



TF34 - kirkas, 3:1 kutistussuhteen kutistemuoviletku moniin käyttötarkoituksiin.

MATERIAALI	Polyolefiini, ristisilloitettu (PO-X)
Kutistussuhde	3:1
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +135 °C
Min. kutistuslämpötila	+110 °C
Pituusmuutos kutistettuna	Maks. -5 %
Läpilyöntilujuus	46 kV/mm
Materiaalin paloluokka	Ei paloa hidastava

HF ✓ RoHS ✓





Kutistemuoviletku 3:1 kutistussuhteella

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Suositeltava työkalu	Snro	Nimike-numero
TF34-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	30 m	Kirkas (CL)	30-33	52 376 89	333-30153
TF34-3/1	3,0	1,0	0,50	30 m	Kirkas (CL)	30-33	-	333-30303
TF34-6/2	6,0	2,0	0,70	30 m	Kirkas (CL)	30-33	-	333-30603
TF34-9/3	9,0	3,0	0,80	30 m	Kirkas (CL)	30-33	-	333-30903
TF34-12/4	12,0	4,0	0,85	30 m	Kirkas (CL)	30-33	-	333-31203
TF34-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	Kirkas (CL)	30-32	-	333-31803
TF34-24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	Kirkas (CL)	30-32	-	333-32403
TF34-40/13	40,0	13,0	1,25	30 m	Kirkas (CL)	30-32	-	333-34003

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Suositellut asennustyökalut				
	30 H5002	31 H5004	32 E4500	33 ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Lisätietoa asennustyökaluista Asennustyökalut-osiossa.

Muokattu: 05/2017