


Kabel BUS

CAN Bus 0,34 mm² (parami skręcone) elastyczne



Typ Budowa

Ø żyły wewnętrznej:
Izolacja żyły:
Kolor:
Konstrukcja przewodu:
Separator:
Ekran 1:
Ekran:
Powłoka zewnętrzna :
Średnica zewnętrzna kabla:
Kolor powłoki zewnętrznej:

Instalacja na stałe, wewnętrzny 2x2x0.34 mm² (skręcany)

Cu niepob. (AWG 22/7)
Pianka PE
wh/bn, gn/ye
Podwójna żyła
-
-
plecionka CU, pobielana
PVC
ok. 8,5 mm ± 0,3 mm
fioletowy podobny do RAL 4001

Dane elektryczne

Impedancja: 120 Ohm ± 10 %
Rezystancja żyły, max.: 55,4 Ohm/km
Rezystancja izolacji, min.: 5 GOhm x km
Rezystancja pętli: 110,8 Ohm/km max.
Pojemność wzajemna: 40 nF/km nom.
Napięcie pracy: 250 V
Test napięcia: 1,5 kV

Dane techniczne

Waga: ok. 85 kg/km
promień gięcia, ruchomo: 130 mm
Zakres temperatury pracy min.: -40°C
Zakres temperatur pracy max.: +70°C
Obciążenie, wartość przybliżona: 1,32 MJ/m
Waga miedzi: 46,00 kg/km

Normy

Obowiązujące normy: CAN Bus wg ISO 11898-2
Niepalny wg IEC 60332-1-2

Zastosowanie

HELUKABEL® CAN Bus dla instalacji stałych i ruchomych o standardowych wymaganiach. Dwie pary sygnałowe są wprowadzone w formie skręconych par. W wyniku tego, średnica jest nieco większa niż dla 801573. W przypadku problemów ze średnicą należy zwrócić uwagę na ten typ kabla. Dla kabli o długości do max. 40m (przestrzegać specyfikacji CAN).

Nr katalogowy

803344, CAN BUS

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.