

DIGITUS Przełącznik 8K HDMI, 3 x 1

DS-55333

EAN 4016032495543



Przełącznik / Switch HDMI 3x1, 8K/60Hz (4:4:4) z HDR, 48 Gbps, HDCP 2.3

Przełącznik HDMI 8K marki DIGITUS® typu 3 x 1 oferuje dodatkowe złącza HDMI do podłączania wyświetlaczy – można wyświetlać 3 źródła sygnału za pomocą tylko 1 złącza HDMI. Przełącznik wideo jest zasilany za pomocą kabla USB-C, np. za pośrednictwem urządzenia źródłowego lub zasilacza USB. Możliwe jest wygodne przełączanie pomiędzy źródłami sygnału za pomocą pilota zdalnego sterowania lub za pomocą automatycznego wykrywania. Idealnie nadaje się do montażu telewizora na ścianie – potrzebny jest jedynie kabel HDMI do podłączenia źródeł sygnału.

Rozwiązanie umożliwia rozszerzenie telewizora/monitora o dodatkowe złącza HDMI, zapewniając łatwe przełączanie pomiędzy źródłami sygnału – bez konieczności przełączania kabli

- Wygodne przełączanie pomiędzy 3 źródłami sygnału za pomocą pilota zdalnego sterowania lub bezpośrednio na urządzeniu
- Dodatkowe złącza HDMI do urządzenia wyjściowego – wyświetlanie na ekranie sygnału z 3 źródeł przez tylko 1 złącze/kabel HDMI
- Zasilanie przez kabel USB-C (wchodzi w zakres dostawy)
- Maks. rozdzielczość: 8K / 60 Hz (4:4:4)
- Przepustowość wideo: 48 Gbps
- Obsługa szerokiego zakresu tonalnego (High Dynamic Range, HDR)
- Obsługa HDCP 2.3
- Obsługuje CEC (Consumer Electronics Control)
- Obsługa Deep Color (36 bitów)
- Obsługa nieskompresowanych formatów dźwiękowych (np. DTS, Dolby Digital itp.) i nieskompresowanych formatów dźwiękowych (np. LPCM itp.)

- HDMI 2.1
- Złącza:
 - 3 x wejście HDMI (8K / 60 Hz)
 - 1 x wyjście HDMI (8K / 60 Hz)
 - 1 x wejście USB-C (DC 5V) – zasilanie
- 6 x kontrolka LED wskazująca status
- 1 x przełącznik / przycisk funkcyjny
- 1 x odbiornik sygnału podczerwieni
- Temperatura robocza: 0-70°
- Zużycie prądu: ok. 5 W
- Obudowa: Metal
- Wymiary (obudowa): Dł. 11,2 cm x szer. 5,6 cm x wys. 1,4 cm
- Waga: 145 g
- Kolor: czarny
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 7680 × 4320 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 8K
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- Liczba portów wejściowych : 3
- Liczba portów wyjściowych : 1
- Wejście sygnału wideo: HDMI
- Wyjście sygnału wideo: HDMI

Zawartość opakowania

- 1 x przełącznik HDMI
- 1 x pilot zdalnego sterowania (2 x bateria AAA, nie wchodzi w zakres dostawy)
- 1 x kabel USB-C (1,0 m)
- 1 x skrócona instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	13.20	39.50	30.50	44.00	53,009.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.33	17.90	12.30	4.50	990.77
Netto bez opakowania	1	0.25	17.90	12.30	4.50	990.77

Więcej zdjęć



Safety notes

- Jeśli urządzenie jest zasilane za pomocą zasilacza wtykowego, upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony i spełnia określone wymagania (np. napięcie i natężenie prądu).
- Aby zapewnić stabilną transmisję sygnału, należy używać wyłącznie certyfikowanych kabli CAT5e lub CAT6.
- W przypadku szczególnie długich tras kablowych lub w środowiskach podatnych na zakłócenia zaleca się stosowanie ekranowanych kabli sieciowych.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i bezpieczne, aby uniknąć luźnych styków, które mogłyby wpłynąć na jakość sygnału. Upewnij się, że połączenia HDMI i Ethernet są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że kabel CAT nie jest ułożony w pobliżu linii wysokiego napięcia lub innych silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, aby uniknąć zakłóceń sygnału.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w określonym zakresie temperatur.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia i kable pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Kable i połączenia mogą się zużywać, szczególnie w przypadku częstego użytkowania lub długich instalacji, co może prowadzić do niskiej jakości sygnału lub awarii systemu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com