

3M™ Scotch® Super 88

Opis

Taśma z PCW o grubości 0,22 mm o bardzo wysokich parametrach odpornościowych. Można ją nawijać w temperaturach do -18 °C. Jest odporna na starzenie, kwasy, zasady, UV i rozpuszczalniki, zmienne warunki atmosferyczne, urazy mechaniczne, samogasnąca.

Przeznaczona do zastosowań jako bezpośrednia izolacja odporna na podwyższone temperatury (do +105°C), elastyczna, uszczelniająca i mrozoodporna powłoka ochronna oraz do wykonywania wiązek przewodów.

Właściwości produktu



Cecha	Jednostka	3M™ Scotch® Super 88
Dostępne rozmiary	[mm x m]	19x20
Kolor		czarny
Nośnik/materiał	[°C]	PCW
Nominalna grubość	[mm]	0,22
Wytrzymałość na rozciąganie	[N/mm]	16
Siła zrywająca	[N/10mm]	35
Wydłużenie przy zerwaniu	[%]	250
Przyczepność do płyty stalowej	[N/10 mm]	2,8
Przyczepność do siebie	[N/10 mm]	2,8
Wytrzymałość dielektryczna	[kV/mm]	60
Rezystywność skrośna	[Ω x cm]	10 ¹²
Temperatura pracy ciągłej	[°C]	+105
Minimalna temperatura podczas nawijania	[°C]	-18
Oddziaływanie korozyjne		A 1,2
Palność		Bu 1

Więcej informacji o produktach na www.3m.pl

