

SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M, reductor, permite el uso de un prensaestopas con rosca de conexión más pequeña que los agujeros roscados existentes



Conector con carcasa estándar



Fiabilidad



Ahorro de espacio

Beneficios

Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de menor tamaño que los agujeros roscados ya existentes

Ámbito de uso

Maquinaria
Dispositivos
Carcasas

Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423

Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

SKINDICHT® MR-M**Datos técnicos**

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Bajo demanda:

Disponible también con junta tórica instalada

Material:

Latón niquelado

Rango de temperaturas:

desde -60 °C hasta +200 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



LAPP GROUP

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

SKINDICHT® MR-M

Referencia	Tuerca, macho M1	Tuerca, hembra M2
SKINDICHT® MR-M		
52104310	16 x 1,5	12 x 1,5
52104311	20 x 1,5	12 x 1,5
52104312	20 x 1,5	16 x 1,5
52104313	25 x 1,5	16 x 1,5
52104314	25 x 1,5	20 x 1,5
52104315	32 x 1,5	20 x 1,5
52104316	32 x 1,5	25 x 1,5
52104317	40 x 1,5	25 x 1,5
52104318	40 x 1,5	32 x 1,5
52104319	50 x 1,5	32 x 1,5
52104320	50 x 1,5	40 x 1,5
52104321	63 x 1,5	40 x 1,5
52104322	63 x 1,5	50 x 1,5
52006575	72 x 2	63 x 1,5
SKINDICHT® MR-M, latón		
52006579	80 x 2	75 x 1,5

Última actualización (06.04.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16