




CECHY

- ✓ Do drzwi p-poż. i dymoszczelnych o odporności ogniowej 60 min. (EI260).
- ✓ Uniwersalny (lewy i prawy).
- ✓ Symetryczny.
- ✓ Wysokość 67 mm.
- ✓ Modele awersyjne NC i rewersyjne NO.
- ✓ Rozstaw śrub mocujących 52,5 mm.
- ✓ Regulacja języka do 3 mm.
- ✓ Zasilanie: 12, 24 V AC/DC.
- ✓ Modele do pracy ciągłej.
- ✓ Trwałość: 200 000 cykli.
- ✓ Kategoria użytkowania - klasa 3 - odpowiednie do budynków publicznych.
- ✓ Wytrzymałość mechaniczna: 5000 N.
- ✓ Certyfikat PN-EN 14846:2010.

DANE TECHNICZNE

Model		
Standard	Niskoprądowy	Rewersyjny
1810RFT	1818RFT	1811RFT

Napięcie nominalne (V)	12-24V AC/DC standard	12-24V AC/DC niskoprądowy 12V	24-48V AC/DC niskoprądowy 24V	12V DC rewersyjny	24V DC rewersyjny
Tolerancja (%)	± 5 %				
Praca ciągła	< 1 min.	100 % 12V DC <1 min. 12V AC <1 min. 24V AC/DC	100 % 24V DC <1 min. 24V AC <1 min. 48V AC/DC	100 %	100 %
Oporność (Ω)	20	40	140	40	140
Pobór prądu DC (mA)	12V / 600 24V / 1100	12V / 300 24V / 600	24V / 170 48V / 340	12V / 300 -	24V / 170 -
Pobór prądu AC (mA)	12V / 500 24V / 1000	12V / 250 24V / 510	24V / 150 48V / 300	-	-
Dopuszczalny nacisk wstępny DC (N)	10	10	10	10	10
Dopuszczalny nacisk wstępny AC (N)	90	90	90	-	-



PODKŁADKA	A	B	C	D
BRĄK	16,8	7,8	18,8	0
1 mm	17,8	8,8	19,8	0
1,5 mm	18,3	9,3	20,3	1,5
2 mm	18,8	9,8	20,8	1,5
2,5 mm	19,3	10,3	21,3	1,5
3 mm	19,8	10,8	21,8	3

Rekomendowane blachy czołowe: CE 194RE-6RFT, CE 194EA-6RFT