



## Flätad skyddsstrumpa, standard, i box

### Helagaine HLB

Den praktiska dispenserboxen, samt ett brett område av applikationer med endast några få storlekar, gör Helagaine HLB passande både hemma och professionellt. Kablar i HiFi system, presentationsutrustning eller inom industrin kan kablar skyddas effektivt. Helagaine skyddar kablar mot nötning.

#### Egenskaper och fördelar

- Praktiska, platsbesparande 10m dispenserboxar
- Expansion 3:1
- Diametrar från 5 mm till 54 mm
- Tre storlekar för mycket stort antal tillämpningar



Till hemsidan!



Helagaine HLB: expansionen gör det möjligt. Endast tre storlekar, i en praktisk box, för nästan alla standard diametrar.

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| <b>MATERIAL</b>          | Polyester (PET)                          |
| <b>Temp. område</b>      | -50°C till +150°C (+220°C korta stunder) |
| <b>Smältpunkt</b>        | +250°C                                   |
| <b>Brännbarhetsklass</b> | UL94 V2                                  |



| TYP   | Inner Ø (D) | Bunt Ø min | Bunt Ø max | Färg       | Rulllängd | Rek. verktyg | E-nr      | Art nr.   |
|-------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| HLB15 | 15          | 5          | 21         | Svart (BK) | 10 m      | 45           | 14 125 99 | 170-80150 |
| HLB25 | 25          | 10         | 30         | Svart (BK) | 10 m      | 45           | 14 126 00 | 170-80250 |
| HLB35 | 35          | 18         | 54         | Svart (BK) | 10 m      | 45           | 14 126 01 | 170-80350 |

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.  
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.

| Rekommenderat verktyg |            |
|-----------------------|------------|
|                       | 45<br>HSG0 |
|                       | 572        |

För mer information om verktyg, se kapitel Monteringsverktyg.