



Qoltec ładowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 7kW | 230V | CEE 32A | Wi-Fi | Tuya | Smart life | LCD | 5m

Kod produktu: 53181

Ładowarka marki Qoltec ze złączem typu 2, które jest standardem na rynku europejskim i pasuje do każdego kabla Typu 2 do ładowania samochodu elektrycznego. Zasilana napięciem 230V z regulacją prądu ładowania 6A/ 8A/10A/13A/16A/20A/24A/32A zapewni Ci wygodne i bezpieczne ładowanie baterii samochodu elektrycznego.

- Złącze typ 2
- Wyświetlacz LCD
- Regulacja prądu ładowania
- Funkcja opóźnionego startu
- Przewód 5m
- Wi-Fi

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DO ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH



Szybkie ładowanie, Uniwersalne podłączenie, Idealna dla długich wyjazdów

Nie pozwól, aby niski poziom naładowania twojego akumulatora uniemożliwił Ci korzystanie z pojazdu elektrycznego. Dzięki mobilnej ładowarce Qoltec możesz naładować baterię twojego samochodu już w ciągu kilku godzin. Przenośna ładowarka doskonale sprawdzi się np. podczas dłuższych wyjazdów wakacyjnych, dzięki kompaktowej budowie, zajmuje niewiele miejsca, bez problemu można przewozić ją bezpośrednio w bagażniku lub w torbie dołączonej do zestawu. Ładowarkę można podłączyć w każdym miejscu z dostępem do uziemionego gniazdka elektrycznego 230V i cieszyć się niezależnością w czasie pokonywania kolejnych kilometrów.

EUROPEJSKI STANDARD ZŁĄCZA TYPU 2



Wysoka moc ładowania, 7-stykowe złącze typu 2 zgodne z obowiązującymi przepisami, Cztery opcje (6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 24A, 32A) dla optymalnego ładowania ładowarka posiada **złącze typu 2**, które jest obecnie **oficjalnym standardem Unii Europejskiej** i ładuje auta elektryczne wyposażone w odpowiednie gniazdo ładowania. Złącze typu 2 to 7 styków, z których 3 styki lub 5 przeznaczone są do ładowania, a 2 do komunikacji między stacją a samochodem. Kompatybilne z większością samochodów elektrycznych sprzedawanych w Europie. Ładowarka marki Qoltec obsługuje tryby natężenia prądu 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 24A, 32A. Warto dodać, że złącze typu 2 jest przeznaczone dla pojazdów elektrycznych o mocy ładowania większej niż 3kW.

WIELOFUNKCYJNY WYŚWIETLACZ LCD



Przycisk zmiany natężenia prądu, wskaźnik świetlny

Produkt wyposażony w wskaźnik LED informujący o stanie ładowania. Na wyświetlaczu możemy:

- ustawić wartość natężenia prądu za pomocą przycisku zmiany natężenia prądu: 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 24A, 32A;
- monitorować postępy procesu ładowania za pomocą wskaźnika LED,
- ustawić opóźnienie startu

Automatyczna naprawa błędów

Ładowarka wyposażona jest w inteligentny chip, który automatycznie koryguje błędy w trakcie ładowania, reagując, gdy któryś z parametrów przekracza dopuszczalne normy i zapewniając stabilną, bezpieczną pracę urządzenia.



WODOODPORNĄ OBUDOWĄ Z POLIWĘGLANU



Trwała i Odporna na Warunki Atmosferyczne obudowa wykonana z niepalnego poliwęglanu, łatwy zewnętrzny montaż, Odporność na wodę i pył

Nasze ładowarki **zbudowane są z trwałego, odpornego na promieniowanie UV, niepalnego poliwęglanu**. Dodatkowo ładowarka wykazuje wysoką odporność na wodę oraz jest pyłoszczelna. Obudowa posiada specjalne otwory, przeznaczone do zewnętrznego montażu.

ŁADUJ W DOMU LUB W PODRÓŻY



Ciesz się 5-metrowym kablem ładowania z ergonomiczną wtyczką, zapewniającą wygodę i łatwość obsługi

Jeśli chcesz zamontować ładowarkę EV na ścianie należy wybrać do tego odpowiednie miejsce, najlepiej blisko samochodu i źródła zasilania. Konieczna będzie również **instalacja wyłącznika różnicowoprądowego** – najlepszym wyborem będzie wyłącznik RCD typ B jako środek pełnej ochrony uzupełniającej. Zadbaj o to by było to **miejsce zabezpieczone przed wilgocią, pozbawione wszelkich uszkodzeń mechanicznych i nie narażone na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych**. Upewnij się koniecznie czy tak jest. Wysoki poziom wygody zapewni 5 metrowy kabel ładowania z ergonomiczną wtyczką.

POSTAW NA EKOLOGIĘ I ZASILAJ SWÓJ SAMOCHÓD ENERGIĄ SŁONECZNĄ



Wykorzystaj własną energię słoneczną do ładowania samochodu, Doładuj swój pojazd nawet kilka razy szybciej

Wykorzystaj własną **odnawialną czystą energię pozyskaną z fotowoltaiki do ładowania twojego pojazdu** – to sposób na **obniżenie kosztów eksploatacji** twojego samochodu oraz **ograniczenie emisji dwutlenku węgla**. Możesz doładować swój samochód w każdym momencie i nawet kilka razy szybciej. Liczba paneli jaka będzie potrzebna do ładowania samochodu będzie zależała od parametrów baterii, modelu pojazdu oraz pokonywanych odległości.

Możesz naładować go na dwa sposoby :

- podczas gdy panele fotowoltaiczne produkują energię – jest to najbardziej opłacalne rozwiązanie
- wykorzystując nadwyżkę energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne, która została oddana do magazynu energii lub do sieci i może być wykorzystana w późniejszym czasie.

BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I TWOICH BLISKICH JEST DLA NAS WAŻNE



Zaawansowane funkcje zabezpieczające, które chronią zarówno samochód, jak i użytkownika
Projektując ładowarki postawiliśmy przede wszystkim na **bezpieczeństwo**. Już teraz możesz bezpiecznie i szybko naładować swój samochód. **Produkt posiada zaawansowane funkcje zabezpieczające oraz posiada diody led, które w zależności od obecnego statusu zmieniają kolor.**

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją
Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas ładowarki objęte są **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	2
Ilość faz	1
Moc maksymalna	7kW
Prąd wyjściowy	Max 32A
Napięcie znamionowe	230V
Prąd roboczy	6A/ 8A/10A/13A/16A/20A/24A/32A
Częstotliwość	50Hz
Rodzaj wtyczki	CEE 32A
Rezystancja izolacji	>10M
Rodzaj interfejsu ładowania	IEC 62196-2
Przekrój żyły przewodu	3*2.5mm + 1*0.5m
Średnica przewodu	10.8mm
Długość kabla	5m
Materiał izolacji	TPU
Wyświetlacz	LCD 2,8"
Kompatybilność	TYP 2 zgodny z większością samochodów elektrycznych w Europie Samochody elektryczne EV Hybrydy plug-in (PHEV)

Zabezpieczenia	Zabezpieczenie nadnapięciowe Zabezpieczenie podnapięciowe Zabezpieczenia przed przeciążeniem termicznym Zabezpieczenie przed zwarcieniem Ochrona przed upływem prądu Uziemienie Monitorowanie temperatury
Stopień ochrony	Moduł sterujący : IP65/ Wtyk: IP55
Temperatura pracy	-30°C ~ +55°C
Wilgotność	5% ~ 95%
Uwagi	Można korzystać z ładowarki tylko w sytuacji, gdy sieć zasilania jest wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia Prosimy nie używać urządzenia z dodatkowym przedłużaczem
Informacje dodatkowe	Integracja z aplikacją TUYA i Smart Life
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny, zielony
Materiał	ABS + plastik
Wymiary (G/D x Sz x W)	47 x 77 x 230 mm 235 x 70 x 62 mm (ładowarka)
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Ładowarka EV 1 x Instrukcja obsługi 1 x Torba 1 x Uchwyt na pistolet 1 x Uchwyt na moduł sterujący 1 x Zestaw śrub
Głębokość / Długość opakowania [mm]	365
Szerokość opakowania [mm]	345
Wysokość opakowania [mm]	95
Waga netto [kg]	2.050
Waga brutto [kg]	2.496
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878531816