



Prázdná skříň

TG PC 88-9-o



TG PC 88-9-o


Prázdná skříň

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

84 x 82 x 85 mm

Obj. č.: 20090301

Prázdná skříň - průmyslová kvalita, Krabice a víko: Polykarbonát, šedý, podobně RAL 7035, s rychlouzávěrem, s pojistkou proti ztrátě víka



Technické údaje

Rozměry

Šířka:	84 mm
Délka:	82 mm
Výška:	85 mm
Vnitřní výška:	69 mm

Materiál:

Krabice:	Polykarbonát, šedý, podobný RAL 7035
Víko:	Polykarbonát, šedý, podobný RAL 7035
Těsnění:	Polyuretan
Šroub víka:	Ušlechtilá ocel V2A, rychlouzávěr
Materiál:	Polykarbonát

Příslušenství

DAE M12 - Vyrovnávač tlaku

LFR - Stupňovitý vrták

NS 35-66 - DIN lišta

TG ABL - Sada vnějších úchytů

TG DVS-42 - Pojistka proti ztrátě víka

TG MPI-88 - Montážní deska

TG MPS-88 - Montážní deska

TG PST1 - Plombovací souprava

TS 15-66 - DIN lišta



Prázdná skříň

TG PC 88-9-o

Ostatní atributy

Krytí:	IP66/IP67 - podle EN60529 / DIN VDE 0470-1
Odolnost proti nárazu:	IK08 podle DIN EN 5012/ VDE 0470 část 100
Třída ochrany:	II - Ochranná izolace podle VDE 0106
Okolní teplota (min.):	-35 °C
Okolní teplota (max.):	80 °C
Okolní teplota (24 hod):	60 °C
Jmenovité izolační střídavé napětí:	690 V
Jmenovité izolační stejnosměrné napětí:	1000 V
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Přívody vedení:	Ne
Chování při požáru podle UL 50 / UL 746C:	5VA nach UL 50 / UL 746C
Chování při požáru podle UL 94:	V-2 podle UL 94
Chování při požáru podle VDE:	960 °C podle VDE 0471/ EN 60695
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	ano - podle UL 746 C