

FF-EMC 32 54/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ze względu na mały pobór mocy przy dużym natężeniu przepływu powietrza wentylatory filtrujące zapewniają bezpieczne i efektywne chłodzenie szafy sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	FF-EMC 32 54/230V GY
Nr zam.	2557310000
Wykonanie	Wentylator filtrujący, IP54, szary
GTIN (EAN)	4050118567946
Ilość	1 Szt.

FF-EMC 32 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	202 mm	Szerokość (cale)	7,953 inch
Wysokość	202 mm	Wysokość (cale)	7,953 inch
Głębokość	93 mm	Głębokość (cale)	3,661 inch
Masa netto	940 g		

Dane ogólne

Barwny	szary		
Bezpiecznik	6 A		
Emisja zakłóceń	40 dB (A)		
Głębokość mocowania	87 mm		
Klasa filtra	G 4		
Klasa palności wg UL 94	V-0		
MTBF	37 500 h		
Moc	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz	
	znamionowy	19 W	
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz	
	znamionowy	18 W	
Napięcie znamionowe	230 V AC $\pm$ 10%		
Pobór prądu	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz	
	Prąd	0,12 A	
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz	
	Prąd	0,18 A	
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz	
	Strumień przepływu	110 m³/h	
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz	
	Strumień przepływu	125 m³/h	
Rodzaj przyłącza	Blok zacisków		
Stopień ochrony (UL)	Type 12		
Strumień przepływu z filtrem wylotowym	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz	
	Strumień przepływu	82 m³/h	
	Filtr wylotowy	IP54	
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz	
	Strumień przepływu	93 m³/h	
	Filtr wylotowy	IP54	
Szerokość otworów montażowych	178 mm		
Wielkość konstrukcyjna	3		
Wysokość mocowania	6 mm		
Wysokość otworów montażowych	178 mm		
Z filtrem	Tak		
Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C		
rodzaj montażu	wciskany		
wersja EMC	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
eClass 9.1	27-18-07-16	eClass 10.0	27-18-07-16

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

FF-EMC 32 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[EU Declaration of Conformity](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[Installation- and operating instructions](#)

FF-EMC 32 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0


Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com


Rysunki

Wykres

Shielding effectiveness measurements



Wykres



Wykres

