

Nastawny klucz dynamometryczny do dokręcania w prawo i lewo Click-Torque C 2

Push, 20-100 Nm, 1/2" x 20-100 Nm

Nastawne klucze dynamometryczne do dokręcania w prawo i lewo Click-Torque Push



EAN:	4013288218926	Wymiar:	450x60x60 mm
Numer części:	05075625001	Waga:	1312 g
Numer artykułu:	Click-Torque C 2 Push R/L	Kraj pochodzenia:	TW
		Numer taryfy celnej:	82041100



- Do pracy w kierunku prawym i lewym dzięki płynnemu przełączaniu za pomocą zabezpieczonego przed zgubieniem czworokątnego zabieraka przetykanego
- Zakres pomiarowy: 20-100 Nm; dokładność pomiaru do $\pm 3\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 zębów i zabierak czworokątny 1/2" do współpracy z kluczami nasadowymi
- Prosta regulacja i zabezpieczenie żadanego momentu obrotowego za pomocą słyszalnego i wyczuwalnego zablokowania po osiągnięciu wartości skali
- Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający sygnalizujący osiągnięcie ustawionej wartości momentu obrotowego

Klucz dynamometryczny w niepowtarzalnym wzornictwie firmy Wera. Do dokręcania w prawo i lewo. Bardzo wytrzymałe wykonanie i wysoka dokładność zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Łatwe ustawienie i zabezpieczenie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również pewne ustawienie żadanego momentu obrotowego. Wytrzymały mechanizm wyzwalający uruchamia wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Z zabezpieczonym przed zgubieniem zabierakiem czworokątnym do zmiany kierunku pracy. Zabierak czworokątny 1/2" do współpracy z kluczami nasadowymi.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control_

Wera - Click-Torque C 2 Push R/L
05075625001 - 4013288218926

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Nastawny klucz dynamometryczny do dokręcania w prawo i lewo Click-Torque C 2

Push, 20-100 Nm, 1/2" x 20-100 Nm

Nastawne klucze dynamometryczne do dokręcania w prawo i lewo Click-Torque Push



Do pracy w prawą i lewą stronę

Dokładność

Łatwa obsługa i niezawodność




Zmiana kierunku dokręcania za pomocą czworokątnego zabieraka przetykanego



Klucz dynamometryczny Click-Torque przeznaczony do dokręcania w prawo i lewo. Bardzo płynna zmiana kierunku dzięki zabezpieczonemu przed zgubieniem czworokątnemu zabierakowi przetykanemu.



Dokładność pomiaru do $\pm 3\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Łatwa regulacja i zabezpieczenie zadanego momentu obrotowego; odczyt na skali głównej i precyzyjnej.

Łatwe ustawianie

Mechanizm wyzwalaający

Solidna konstrukcja



Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie przy osiągnięciu wartości skali.




Po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego uruchamia się słyszalny i wyczuwalny mechanizm.



Bardzo solidna konstrukcja z zabezpieczonym przed zgubieniem czworokątnym zabierakiem przetykanym, mechanizm zapadkowy z drobnym uzębieniem (45 zębów) i ergonomiczną rękojeścią 2-komponentową.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075625001	1/2"	0,5	20-100	15-73	405	140	47	43	18,5	15	5	1	1	45/64"
										15/16"	33/64"	27/32"	11/16"	

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control_

Wera - Click-Torque C 2 Push R/L
05075625001 - 4013288218926

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de