

Kable BUS

HMCB800W, PUR



Typ Budowa

Przewód, średnica 1:
Przewód, średnica 2:
Izolacja żyły 1:
Izolacja żyły 2:
Kolor 1:
Kolor 2:
Konstrukcja przewodu 1:
Separator:
Ekran 1:
Ekran:
Powłoka zewnętrzna :
Średnica zewnętrzna kabla:
Kolor powłoki zewnętrznej:

Aplikacja do przewodników kablowych 2x2x0,20qmm + 1x2x0,38qmm

Cu niepob. (AWG 25/19)
Miedź, cynowana (AWG 22/19)
PE
PE
gn, ye, pk, bu
rd, bk
Podwójna żyła
-
-
Folia AL + oplot
PUR
ok. 6,95 mm ± 0,15 mm
zielony podobny do RAL 6018

Dane elektryczne

Impedancja:
Rezystancja żyły, max.:
Rezystancja izolacji, min.:
Rezystancja pętli:
Pojemność wzajemna:
Test napięcia:

100 Ohm ± 15 Ohm at 1 to 100 MHz
100 Ohm/km
1 GOhm x km
270 Ohm/km max.
50 nF/km nom.
0,5 kV

Dane techniczne

Waga:
promień gięcia, ruchomo:
Zakres temperatury pracy min.:
Zakres temperatur pracy max.:
Obciążenie, wartość przybliżona:
Waga miedzi:

ok. 61 kg/km
75 mm
-20°C
+60°C
0,90 MJ/m
40,00 kg/km

Normy

Obowiązujące normy:

inne
Bezhalogenowy wg 60754-1
Niepalny wg IEC 60332-1-2

Zastosowanie

HELUKABEL® HMCB800W jest przeznaczony dla najbardziej wymagających instalacji w ruchu ciągłym nośników kablowych i o zasięgu do 70 m bez wzmacniacza. Kabel ten jest idealnym rozwiązaniem w systemach Siemens.
Typowe są wtyczki RJ45 przemysłowe IP20 Siemens lub Y-Con RJ45 Yamaichi lub okrągłe M-Złącza z Molex.

Nr katalogowy

804767, HMCB800

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

* Drive Cliq jest znakiem zastrzeżonym przez Siemens AG.