

Broszura informacyjna

79 32 125 ESD

Precyzyjne szczypce tnące boczne dla elektroników ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Rękojeści w wersji rozpraszającej ładunki elektrostatyczne
- Precyzyjne szczypce do wyjątkowo dokładnego cięcia, np. w elektronice i mechanice
- Precyzyjnie szlifowane, ostre ostrza o bardzo małych ścięciach zapewniają dokładne cięcie w pobliżu drobnych podzespołów elektronicznych; wersja bez ścięć także do cięcia płaskiego
- Precyzyjne ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC
- Ok. 20% mniejsza waga niż w przypadku zwykłych szczypiec dla elektroników
- Precyzyjnie wykonane powierzchnie złącza skręcanego gwarantują niskie tarcie i równomierny ruch w całym zakresie rozwarcia
- Podwójna sprężyna o niskim tarcu zapewnia łagodne i równomierne rozwieranie szczypiec
- Ergonomiczny kształt nasadek rękojeści
- Ostro zakończona główka
- Stal łożyskowa chromowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

Nr art.	79 32 125 ESD
EAN	4003773061557
Szczypce	czernione
Główka	polerowana
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	61 g
Wymiary	125 x 71 x 19 mm
Norma	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5

Technische Attribute

Rodzaj	3
	Ø 1,1 mm
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 0,2 – 1,5 mm
	11 mm
	6,5 mm
Szerokość główki	11 mm
ESD	tak

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
profiCl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

