

Broszura informacyjna

76 12 125

Szczypce tnące boczne

Dla elektromechaników

DIN ISO 5749

- Z ostrymi, dokładnie zamykającymi się ostrzami do cięcia drutu miękkiego i twardego oraz drutu fortepianowego
- Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 63 HRC
- Złącze zakładkowe
- Ze ścięciem
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



Nr art.	76 12 125
EAN	4003773048015
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	112 g
Wymiary	125 x 60 x 19 mm
Norma	DIN ISO 5749

Technische Attribute

Rodzaj	1
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 2,3 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 1,5 mm
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 0,4 – 3 mm
	16 mm
	9 mm
Szerokość główki	14,5 mm

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych