TAŚMA LED COB • 24V • 10W • 4000K • IP20 • 970LM • RA90 • 8MM

10W /m
24V DC
100lm/W
5.0cm sekcja cięcia
Ra>90
50000h L70 żywotność
Długość rolki 10m
Gwarancja 3 lata

Profesjonalna taśma LED do pracy ciągłej, o skuteczności świetlnej do 100lm/W. 480 Chip'ów pokrytych luminoforem. Jednolite światło na całej długości taśmy. Szeroki kąt rozsyłu światła powyżej 160 stopni. Na podłożu taśma klejąca 3M 300 LSE.

Specyfikacja

Parametr	Wartość
Symbol	COB-480-NW-24
EAN13	5901289756624
Kategoria ETIM	Węże i taśmy świetlne
Gniazdo	przewód
Model	Taśma
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym	NMLS
Możliwość ściemniania	tak
Moc [W]	10
Moc dla barwy białej [W]	10
Barwa światła	Biały
Ilość diod na metr	480
Klasa szczelności	IP20
Nadaje się do użytku	
Sekcja cięcia [cm]	5
Napięcie [V]	24
Rodzaj napięcia	DC
Temp. barwowa [K]	4000
Wskaźnik oddawania barw CRI	90
Minimalny wskaźnik oddawania barw CRI	90
Maksymalny wskaźnik oddawania barw CRI	
Wskaźnika oddawania barw R9	
Klasa efektywności energetycznej	F

Strumień świetlny [lm]	970
Strumień świetlny - barwa biała [lm]	970
Pobór mocy w trybie gotowości [W]	0
Kąt rozsyłu światła [°]	160
Odpowiedni kąt promieniowania	Kula 360°
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła	Bezkierunkowe źródło światła NDLS
Współczynnik trwałości	0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0.96
Współrzędne chromatyczności - x	
Współrzędne chromatyczności - y	
Z taśmą samoprzylempną	tak
Równoważna moc [W]	70
Zużycie energii - barwa biała [kW/1000h]	10
Min. liczba cykli wł./wył.	50000
Trwałość znamionowa L70/B50 w 25°C [h]	50000
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (CTLS)	tak
Połączone źródło światła (CLS)	tak
Źródło światła o wysokiej luminancji (HLLS)	tak
Osłona przeciwolśnieniowa	tak
Długość [mm]	1000
Szerokość [mm]	8
Wysokość [mm]	1.6