



LNH1224M6A

Wkładka bezp. nożowa NH1 wsk.podw. uchwyt nieiz. aM 224A 690 VAC

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Charakterystyka wyzwalania	aM
----------------------------	----

Charakterystyka elektryczna

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn	80 kA
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	690 V
Typ napięcia zasilającego	AC

Prąd

Prąd zwarciovy umowny	100 kA
Prąd znamionowy In	224 A

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	aM
Wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH1

Wymiary

Głębokość produktu	64.5 mm
Wysokość produktu	135 mm
Szerokość produktu	39.5 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	13.5 W
--	--------

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Warunki użytkowania

Izolowany	No
-----------	----

Oznaczenie

Grupa urządzeń	LNH
----------------	-----