

Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Aplikacja

Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Zasięg

[mm]

50

OBF

Zasięg

[mm]

56

OCF (High Power)

Zasięg

[mm]

540

OO50

Zasięg

[mm]

120

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...60

Dane mechaniczne

Waga

[g]

35

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M4



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Długość głowicy	[mm]	15
Długość	[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	3
Układu światłowodu		●
Wymiary rdzenia	[mm]	0,5
Średnica żyły	[mm]	217 x 0,06
Średnica zewnętrzna	[mm]	1
Materiał światłowodu		PMMA
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		PE

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M4
	podkładki zębate: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów:, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------