

SKINDICHT® EKU

SKINDICHT® EKU, agrandisseurs en polyamide renforcé par fibre de verre, avec filetage de raccordement PG et surface de support pour clé



Encombrement

Avantages

Permet l'utilisation de presse-étoupes au filetage de plus grande taille que celui des ouvertures existantes

Montage avec une clé à fourche

La surface de maintien permet d'éviter toute éraflure sur le boîtier lors du montage avec la clé

Applications

Machines

Appareils

Boîtier

Constitution du produit

Filetage de raccordement PG

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000441

ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Couleur:

Gris perle (RAL 7035)

Matériau:

Polyamide, renforcé de fibres de verre

Plage de température:

-40 °C à +100 °C

SKINDICHT® EKU

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.



SKINDICHT® EKU

Numéro d'article	Designation article / Dimension
SKINDICHT® EKU	
52025200	EKU 7/9
51731000	EKU 9/11
51731010	EKU 11/13,5
51731020	EKU 13,5/16
51731030	EKU 16/21
51731040	EKU 21/29
52025210	EKU 29/36
52025220	EKU 36/42
52025230	EKU 42/48

Dernière mise à jour (03.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03_16