



sphärische Axiallager: SAM



Kugelscheibe



Kugelpfanne



Technische Daten

Art.-Nr.	maximale statische axiale Druckbetriebskraft		maximale statische axiale Druckbetriebskraft		Gewicht
	kurzzeitig		langzeitig		
	[N]		[N]		
SAM-05	4.000		2.000		0,9
SAM-06	5.000		2.500		1,1
SAM-08	8.000		4.000		2,2
SAM-10	10.000		5.000		3,4
SAM-12	12.000		6.000		5,9
SAM-16	17.000		8.500		8,5
SAM-20	22.000		11.000		12,8

Abmessungen [mm]

Art.-Nr.	d1	d3	d2	h1	h2	H ³⁴⁾	R1	Ausgleichs- winkel
	Kugel- scheibe DIN 7168	Kugel- pfanne DIN 7168		Kugel- scheibe	Kugel- pfanne	Gesamt- höhe	Radius	
SAM-05	5,2	7,0	15,0	3,0	3,5	4,7	15,0	3°
SAM-06	6,2	7,5	16,0	3,0	4,0	5,3	16,0	3°
SAM-08	8,2	10,0	20,0	4,0	5,0	6,8	20,0	2°
SAM-10	10,2	12,0	24,0	4,5	5,5	7,5	24,0	2°
SAM-12	12,5	14,5	30,0	5,0	6,2	8,0	32,0	2°
SAM-16	16,5	19,0	36,0	5,5	6,5	8,7	40,0	2°
SAM-20	20,2	23,0	44,0	6,0	7,0	8,6	45,0	2°

³⁴⁾ Im zusammengebauten Zustand


Bestellschlüssel

Typ

Größe [mm]

SA M-05

Typ

metrisch

Innen-Ø d1



Material:

Kugelscheibe: iglidur® W300 ► Seite 153

Kugelpfanne: igumid G ► Seite 1496