

## Broszura informacyjna

# 75 12 125

## Szczypce tnące boczne dla elektroników

DIN ISO 9654



- Złącze skręcane zapewnia wysoką precyzję i dużą wytrzymałość
- Do wyjątkowo dokładnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej
- Z ostrymi, szlifowanymi ostrzami do cięcia drutu miękkiego i twardego oraz drutu fortepianowego
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC
- Podwójna sprężyna rozwierająca o niskich parametrach tarcia, zapewniająca delikatne i równomierne otwieranie narzędzia
- Ze ścięciem i sprężyną przytrzymującą odcięte kawałki drutu
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości, kuta, hartowana olejowo

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Nr art.   | 75 12 125                         |
| EAN       | 4003773040514                     |
| Szczypce  | czernione                         |
| Rękojeści | z nasadkami z tworzywa sztucznego |
| Waga      | 80 g                              |
| Wymiary   | 125 x 58 x 15 mm                  |
| Norma     | DIN ISO 9654                      |

### Technische Attribute

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Rodzaj                                              | 1              |
| Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica) | Ø 1,0 mm       |
| Zakres cięcia drutu twardego (średnica)             | Ø 0,6 mm       |
| Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)            | Ø 0,2 – 1,3 mm |
|                                                     | 14 mm          |
|                                                     | 6,5 mm         |
| Szerokość główki                                    | 10,5 mm        |
| eCl@ss 5.1.4                                        | 21040302       |
| ETIM 5.0                                            | EC000165       |
| ETIM 6.0                                            | EC000165       |
| proficl@ss 6.0                                      | AAA949c004     |
| UNSPSC 13.1                                         | 27112114       |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Połączenie skręcane