




ISO 14586 C

450 HV

**BN 11255****Viti autofilettanti a testa svasata piana**

con cava esalobata e punta conica forma C

Acciaio cementato 450 HV

zincato bianco



ISO 4042

Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno! Ulteriori informazioni sui rischi residui si trovano nella sezione introduttiva.

[3D Cadenas](#)

La svasatura del foro deve essere eseguita secondo la norma corrispondente!

ST 2,2; ST 3,9: non comprese nella norma ISO 14586

Article#	Customer Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.		t max.	A~	L
3070477		ST 2,2	4,3	1,3	X6	0,8	1,8	4,5
3070479								6,5
3070480								9,5
3070482								13
3070483								16
3060051	B2.9X6.5/BN11255	ST 2,9	5,5	1,7	X10	0,91	2,8	6,5
3060054	B2.9X9.5/BN11255							9,5
3060055	B2.9X13/BN11255							13
3060056	B2.9X16/BN11255							16
3271174	B2.9X19/BN11255							19
3271175	B2.9X22/BN11255							22
3271176	B2.9X25/BN11255							25
3271177	B2.9X32/BN11255							32
3060057		ST 3,5	7,3	2,35	X15	1,3	3,35	9,5
3060060								13
3060061	B3.5X16/BN11255							16
3060062								19
3060065								22
3060066								25
3060069								32
3271178								38
3271179		ST 3,9	7,5	2,55	X15	1,4	3,35	9,5
3271180								13
3271181								16

3271183								19
3271184								22

ST 2,2; ST 3,9: non comprese nella norma ISO 14586

Article#	Customer Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.		t max.	A~	L
3271185		ST 3,9	7,5	2,55	X15	1,4	3,35	25
3271186								32
3271187								38
3271188								45
3060070		ST 4,2	8,4	2,6	X20	1,58	3,95	9,5
3060071								13
3060072								16
3060073								19
3060074								22
3060075								25
3060076								32
3060077								38
3271189								45
3271190								50
3060078		ST 4,8	9,3	2,8	X25	1,78	4,5	13
3060079								16
3060080								19
3060081								22
3060082								25
3060083								32
3060085								38
3271191								45
3271193								50
3642318								60
3271194		ST 5,5	10,3	3	X25	2,03	4,5	13
3271195								16
3271196								19
3271197								22
3271199								25
3271200								32
3271201								38
3271204								45
3271205								50
3271206		ST 6,3	11,3	3,15	X30	2,42	5,6	13
3271207								16
3271208								19
3271209								22
3271210								25
3271211								32
3271212								38
3271213								45

ST 2,2; ST 3,9: non comprese nella norma ISO 14586

Article#	Customer Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.		t max.	A~	L
3271214		ST 6,3	11,3	3,15	X30	2,42	5,6	50