

Guaina in fibra di vetro con vernice siliconica



Norme*

- Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/CE
- HL1, HL2 e HL3 secondo la norma ferroviaria EN45545
- F1 e I2 secondo gli standards NF F 16-101/16-102 e STM S-001
- Risponde alla norma aeronautica SAE AS1072
- Permette ai produttori di tubi flessibili di passare la norma SAE AS1055
- NF EN 60695-2 -10 (05-2001)
- NF EN 60695-2 -11 (07-2001)
- NF EN 60684-1 (10-2003)
- NF EN 60684-2 (07-2012)
- NF EN (CEI) 60684-3 fogli 400 a 402 (02/2003)

Colori e imballo

- Diametri prodotti : da 6 a 152 mm (altri diametri a richiesta)
- Colore standard : rosso mattone
- Altri colori : consultateci
- Imballo standard : bobine e matasse

Caratteristiche

- Temperatura di esercizio continuo : da -60°C a +260°C
- Picchi a :
 - 30 min a 800°C
 - 15 min a 1100°C
 - 1 min a 1500°C
- Buona resistenza a :
 - Presenza di fiamme
 - Contatti con metalli o vetri in fusione
 - Occasionali temperature molto alte
 - Contatto con vapore
- Eccellente flessibilità a basse temperature
- Lieve rigonfiamento può essere causato dagli idrocarburi
- Buona resistenza agli UV
- Libera da amianto
- Antifuoco
- Impermeabile all'acqua
- Senza alogeni

Applicazioni



Diametro interno (mm)	6	8	10	13	16	19	22	25	32	38	45	51	57	60	64	70	76	80	89	102	115	127	152
Tolleranza diametro interno (± mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2	2	2	2
Spessore di parete (mm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

*I nostri prodotti passano tutte o parte delle richieste per gli standard sopra menzionati. Le informazioni tecniche scritte nelle nostre schede corrispondono alle più recenti conoscenze circa questi prodotti, ma l'utilizzatore non è esente da verificare le prestazioni nel reale contesto di applicazione