

Tubos No Metálicos

HG-SW PA6 Estándar

Tubo corrugado flexible de pared (peso) estándar para aplicaciones industriales como Maquinaria, Construcción de plantas, Armarios de Potencia y Control, Edificios Públicos.

Características y Beneficios

- Muy flexible y excelente resistencia a la fatiga
- Resistente a la abrasión
- Alta resistencia al impacto y recupera si es aplastado
- Muy resistente a disolventes y aceites
- Libre de halógenos, azufre y fósforo
- Toxicidad baja en humos
- Autoextinguible acorde UL94V2
- Color negro (UV resistente); gris bajo petición




HelaGuard PA6 Estándar para aplicaciones industriales.



¡En un solo paso a la Web!

MATERIAL	Poliamida 6 (PA6)
Temp. Trabajo	-40 °C a +120 °C
Temperatura de Trabajo en Movimiento	-20 °C a +100 °C
Flamabilidad	UL94 V2



Tubo no metálico HelaGuard



Descarga CAD

TIPO	Ø Nominal	NW Ø	Ø Ext (OD)	Ø Int (ID)	Rad. Curvat. (R)	Peso	Largo Rollo	Color	Código
HG-SW10	10	7,5	10,0	6,3	15	19 g/m	50 m	Negro (BK)	166-11100
HG-SW11	11	8,5	11,5	8,2	20	22 g/m	50 m	Negro (BK)	166-11101
HG-SW13	13	10	13,0	9,8	25	28 g/m	50 m	Negro (BK)	166-11102
HG-SW16	16	12	15,8	11,8	35	38 g/m	25 m	Negro (BK)	166-11110
	16	12	15,8	11,8	35	38 g/m	50 m	Negro (BK)	166-11103
HG-SW21	21	17	21,2	16,7	45	60 g/m	25 m	Negro (BK)	166-11111
	21	17	21,2	16,7	45	60 g/m	50 m	Negro (BK)	166-11104
HG-SW28	28	23	28,5	22,8	50	100 g/m	25 m	Negro (BK)	166-11105
	28	23	28,5	22,8	50	100 g/m	50 m	Negro (BK)	166-11112
HG-SW34	34	29	34,5	28,1	60	135 g/m	25 m	Negro (BK)	166-11106
	34	29	34,5	28,1	60	135 g/m	50 m	Negro (BK)	166-11118
HG-SW42	42	36	42,5	35,5	70	165 g/m	25 m	Negro (BK)	166-11113
HG-SW54	54	48	54,5	47,2	80	235 g/m	25 m	Negro (BK)	166-11114
HG-SW67	67	56	67,2	56,3	130	365 g/m	10 m	Negro (BK)	166-11109

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Color Gris disponible bajo pedido. Medidas de rollos diferentes están disponibles bajo consulta. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.