



## Przewód serwisowy

Model: **AK-SC-05**



|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Kod produktu                   | AK-SC-05           |
| Typ produktu                   | Przewód serwisowy  |
| Napięcie wyjściowe             | max. 30 V          |
| Wyjściowe natężenie prądu      | max. 6 A           |
| Złącze wyjściowe               | 5.5 x 3.0 mm + pin |
| Maksymalna moc                 | 90 W               |
| Długość przewodu               | 1.2 m              |
| Materiał wykonania             | PVC                |
| Kolor produktu                 | Czarny             |
| Opakowanie                     | UniBag             |
| Wymiary produktu (L x W x H)   | 140 x 90 x 25 mm   |
| Wymiary opakowania (L x W x H) | 180 x 130 x 26 mm  |
| Waga netto                     | 50 g               |
| Waga brutto                    | 55.9 g             |
| Zgodność z RoHS                | Tak                |
| Zgodność z REACH               | Tak                |
| Kod EAN                        | 5901720131799      |
| Gwarancja                      | 24 miesiące        |



## Opis

Przewód serwisowy **Akyga®** serii **AK-SC** o przeznaczeniu dla zasilaczy typu DC.

Wykonany z trwałego materiału **PCV** wyposażony został w wysokiej jakości **filtr ferrytowy**. Długość całkowita przewodu wynosi **1.2m**. Produkt sprawdzi się jako kabel zamienny niesprawnego przewodu zasilania dla większości modeli laptopów dostępnych na rynku. Łatwość montażu zapewniają przewody przygotowane do **bezpośredniego lutowania**.

W ofercie Akyga znajduje się wiele przewodów o różnorodnych parametrach, dostosowanych do poszczególnych modeli laptopów. Należy upewnić się, czy wymiary oraz kształt wtyczki są zgodne z docelowym urządzeniem.

Produkt pakowany jest w standaryzowane opakowanie typu UniBag.