



Model: **AK-SC-E06**



Kod produktu	AK-SC-E06
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Napięcie zasilające	230 V
Maksymalne natężenie prądu	16 A
Długość przewodu	50 cm
Wtyczka #1	CEE 5pin
Wtyczka #2	CEE 7/7
Przekrój przewodu	3 x 2.5 mm ²
Kolor produktu	Czarny
Wstawki kolorystyczne	Czerwony
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	570 x 72 x 72 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	250 x 150 x 80 mm
Waga netto	456 g
Waga brutto	487 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137173
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Akyga® AK-SC-E06 to adapter do **przenośnych stacji ładowania EVSE**. Znajdzie on zastosowanie w sytuacji, gdy na co dzień korzystasz z **5-biegunowego gniazda siłowego** i okazjonalnie potrzebujesz naładować samochód z **gniazda domowego**. Dzięki niemu w łatwy sposób przekształcisz **złącze CEE 5-pin 400 V** na **złącze CEE 7/7 230 V/16 A** bez potrzeby kupna kolejnej ładowarki do samochodu elektrycznego.

Przed podłączeniem ładowarki do adaptera należy zmienić ustawienia prądu na max. 16 A. W przypadku przekroczenia wartości tego parametru instalacja elektryczna może zostać trwale uszkodzona.