



Model: **AK-SC-E26**



Kod produktu	AK-SC-E26
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Ilość faz	3 fazy
Maksymalne natężenie prądu	32 A
Złącze wyjściowe	Złącze męskie Type 2 (IEC 62196-2)
Klasa szczelności	IP44
Platerowane wtyczki	Srebro
Kolor produktu	Czarny
Wymiary produktu (L x W x H)	160 x 120 x 120 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	195 x 125 x 125 mm
Waga netto	383 g
Waga brutto	449 g
Kod EAN	5906708750887



Opis

Gniazdo Type 2 Akyga® AK-SC-E26 to trójfazowe złącze stworzone z myślą o instalacjach ładowania samochodów elektrycznych. Doskonale sprawdzi się zarówno w budowie adapterów EV, jak i przy naprawie lub modernizacji istniejących przewodów zasilających. Dzięki solidnej konstrukcji i precyzyjnemu wykonaniu stanowi niezastąpiony element w domowych oraz półprofesjonalnych systemach ładowania.

Gniazdo Type 2 zgodna z europejskim standardem ładowania EV

Gniazdo AC Type 2 Akyga AK-SC-E26 zostało zaprojektowane w oparciu o standard IEC 62196-2 Type 2, który jest obecnie najczęściej stosowanym typem połączenia w Europie. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że wtyczka Type 2 Akyga® będzie współpracować z popularnymi stacjami ładowania i wallboxami, gwarantując stabilne oraz bezpieczne ładowanie w każdych warunkach.

Trójfazowa gniazdo Type 2 - szybkie i wydajne ładowanie

Gniazdo EV Typu 2 AK-SC-E26 obsługuje **trójfazowe** ładowanie prądem przemiennym (AC) o maksymalnym natężeniu **do 32 A** i napięciu 400 V. Pozwala to na uzyskanie mocy ładowania nawet **do 22 kW**, co znacząco skraca czas uzupełniania energii w akumulatorze pojazdu. Doskonała przewodność styków oraz niskie opory kontaktowe zapewniają wysoką efektywność i bezpieczeństwo użytkowania – bez ryzyka przegrzewania czy utraty mocy.

Wytrzymała konstrukcja odporna na warunki zewnętrzne

Gniazdo do ładowania samochodów elektrycznych Typu 2 Akyga® AK-SC-E26 zostało wykonane z wytrzymałych materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV oraz działanie wilgoci. **Klasa szczelności IP44** gwarantuje skuteczną ochronę przed pyłem i kroplami wody, dzięki czemu produkt może być z powodzeniem stosowany zarówno w garażach, jak i na zewnątrz budynków.

Dodatkowo konstrukcja gniazda wyposażona została w otwory montażowe, które umożliwiają stabilne i bezpieczne przymocowanie złącza w obudowie wallboxa lub innej stacji ładowania. Takie rozwiązanie zapewnia wygodny i trwały montaż, a jednocześnie pozwala na łatwe utrzymanie porządku w instalacji.

Uwaga - gniazdo Type 2 nie pełni funkcji ładowarki

Warto pamiętać, że wtyczka Type 2 Akyga® AK-SC-E26 jest jedynie elementem połączeniowym w systemie ładowania pojazdów elektrycznych. Sama w sobie **nie pełni funkcji ładowarki** – nie reguluje przepływu energii ani nie kontroluje procesu ładowania. Aby ładowanie przebiegało prawidłowo i bezpiecznie, niezbędne jest zastosowanie odpowiedniego urządzenia EVSE lub wallboxa, które odpowiada za komunikację z pojazdem i kontrolę parametrów ładowania. Wtyczka stanowi natomiast niezawodne ogniwo w kompletnej instalacji EV.