



Guaine in plastica

• HG-DC Guaina riapribile

Guaina corrugata a doppia feritoia riapribile ideale per il retrofitting nei pannelli di controllo, macchinari e impianti.


Caratteristiche del prodotto

- Può essere aperta e chiusa più volte
- I cavi possono essere inseriti longitudinalmente
- Resistente all'abrasione
- Zero alogeni, solfati e fosfati
- Autoestinguente secondo IEC 61386
- Colore: nero (resistente agli UV)



La guaina riapribile HelaGuard HG-DC è l'ideale per il retrofitting.

MATERIALE	Poliammide 6 (PA6)
Temp. di esercizio	da -40°C a +120°C
Resistenza al fuoco	UL94 V2
Certificazioni	IEC 61386



Guaina in plastica HelaGuard

ARTICOLO	Ø nom.	Ø NW	Ø esterno (OD)	Ø interno (ID)	Raggio di curvatura min (R)	Peso della guaina	Lungh. bobina	Colore	UNS
HG-DC11	11	8,5	11,5	6,2	45	23 g/m	50 m	Nero (BK)	166-11800
HG-DC13	13	10	13,0	7,9	55	37 g/m	50 m	Nero (BK)	166-11801
HG-DC16	16	12	15,8	10,3	60	41 g/m	50 m	Nero (BK)	166-11802
HG-DC21	21	17	21,2	13,9	90	63 g/m	50 m	Nero (BK)	166-11803
HG-DC28	28	23	28,5	20,5	105	94 g/m	50 m	Nero (BK)	166-11804
HG-DC34	34	29	34,5	26,6	150	118 g/m	25 m	Nero (BK)	166-11805
HG-DC42	42	36	42,5	34,8	170	193 g/m	25 m	Nero (BK)	166-11806
HG-DC54	54	48	54,5	45,3	170	263 g/m	25 m	Nero (BK)	166-11807

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Altre bobine di lunghezze diverse sono disponibili su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni.