



Przewód serwisowy

Model: **AK-SC-02**



Kod produktu	AK-SC-02
Typ produktu	Przewód serwisowy
Napięcie wyjściowe	max. 30 V
Wyjściowe natężenie prądu	max. 6 A
Złącze wyjściowe	7.4 x 5.0 mm + pin
Maksymalna moc	90 W
Długość przewodu	1.2 m
Materiał wykonania	PVC
Kolor produktu	Czarny
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	129 x 90 x 24 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	180 x 127 x 26 mm
Waga netto	52.8 g
Waga brutto	58.7 g
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720131768
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Przewód serwisowy **Akyga®** serii **AK-SC** o przeznaczeniu dla zasilaczy typu DC.

Wykonany z trwałego materiału **PCV** wyposażony został w wysokiej jakości **filtr ferrytowy**. Długość przewodu wynosi **1.2 m**. Produkt sprawdzi się jako kabel zamienny niesprawnego przewodu zasilania dla większości modeli laptopów dostępnych na rynku. Łatwość montażu zapewniają przewody przygotowane do bezpośredniego lutowania.

W ofercie Akyga znajduje się wiele przewodów o różnorodnych parametrach, dostosowanych do poszczególnych modeli laptopów. Należy upewnić się, czy wymiary oraz kształt wtyczki są zgodne z docelowym urządzeniem.

Przewód jest dedykowany do laptopów marki HP.

Produkt pakowany jest w standaryzowane opakowanie typu UniBag.