


SKINDICHT® MR-M hex.

SKINDICHT® MR-M, шестигранный понижающий переходник, позволяет применять кабельные сальники с соединительной резьбой, которая меньше, чем уже существующие резьбовые отверстия в оборудовании



Место для монтажа

Преимущества

Позволяют применять кабельные вводы с соединительной резьбой, которая меньше, чем уже существующие резьбовые отверстия в оборудовании
С канавкой для уплотнительного О-кольца
Монтаж с гаечным ключом

Области применения

Оборудование
Приборы
Корпуса

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

По запросу:

О-кольцо FKM -20°C до +200°C

Материал:

Корпус: латунь, покрытая никелем

О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Температурный диапазон:

от -30 до +100 °C

SKINDICHT® MR-M hex.**Note**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® MR-M hex.**

Артикул	Резьба наружная M1	Резьба внутренняя M2	SW и размер ключа, мм	Ø A (mm)	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм
SKINDICHT® MR-M hex.						
52101965	16 x 1,5	12 x 1,5	18	20,2	8,5	5,5
52101966	20 x 1,5	16 x 1,5	22	24,4	9	6
52101967	25 x 1,5	16 x 1,5	28	31,2	10	6,5
52101968	25 x 1,5	20 x 1,5	28	31,2	10	6,5
52101969	32 x 1,5	16 x 1,5	36	40	11,5	8
52101972	32 x 1,5	20 x 1,5	36	40	11,5	8
52101973	32 x 1,5	25 x 1,5	36	40	11,5	8
52101974	40 x 1,5	25 x 1,5	43	47,5	12,5	8,5
52101975	40 x 1,5	32 x 1,5	43	47,5	12,5	8,5
52101976	50 x 1,5	40 x 1,5	54	58	14	10
52101977	63 x 1,5	50 x 1,5	67	74	14	9,5
52101979	75 x 1,5	63 x 1,5	80	90	17	11

Last Update (06.04.2018)

©2018 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16