


Oznaczenie	Kontaktów: 3 przewodów, nieekranowany, Standardowy, PUR, czarny (RAL 9005), 3 x 0,34 mm², 100 m
Grupa produktów	Kabel nieekranowany
Numer zamówienia	08 3080 000 000

Ilustracja



Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	08 3080 000 000
	Stary numer katalogowy: 52 0537 000
Długość kabla	100 m (Inne długości są dostępne na zamówienie).
Wersja	Kable
Waga (gr)	2593.00
Numer taryfy celnej	85444995
Kraj pochodzenia	DE

Parametry elektryczne

Zgodność z EMV	nieekranowany
----------------	---------------

Materiał

REACH SVHC	None (No pollutants)
Numer SCIP	SCIP-number not available

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-90
ETIM 9.0	EC002638

Dane dotyczące kabla - Konstrukcja kabla

Typ kabla	Standardowy
Średnica kabla	4,3 mm

Karta charakterystyki produktu

Kable



Oznaczenie	Kontaktów: 3 przewodów, nieekranowany, Standardowy, PUR, czarny (RAL 9005), 3 x 0,34 mm ² , 100 m
Grupa produktów	Kabel nieekranowany
Numer zamówienia	08 3080 000 000

Przekrój żyły	3 x 0,34 mm ²
Materiał powłoki	PUR
Izolacja przewodów	PP9Y bezhalogenowy
Budowa pojedynczej żyły	43 x 0,10 mm
Kolor kabla	czarny (RAL 9005)

Dane dotyczące kabla - Właściwości elektryczne

Przewód Rezystancja izolacji	> 1000 Ω/Km
Napięcie robocze	≤ 300 V
Napięcie testowe kabla	skuteczność ≥ 2500 V
Rezystancja żyły	60 Ω/Km (20°C)

Dane dotyczące kabla - Właściwości mechaniczne

Promień gięcia dla kabla nieruchomego	≥ 5 x Ø
Promień gięcia dla kabla w ruchu	≥ 10 x Ø
Liczba cykli gięcia	> 5 milion
Dopuszczalne przyspieszenie	</= 5 m/s ²
Dystans przemieszczenia, poziomo	</= 5 m
Odległość jazdy, pionowa	</= 5 m
Prędkość przemieszczenia	≤ 200 m/min

Dane dotyczące kabla - Właściwości termiczne

Zakres temperatur dla kabla w ruchu od/do	-25 °C / 90 °C (UL +80 °C)
Zakres temperatur dla kabla w spoczynku od/do	-50 °C / 90 °C (UL +80 °C)

Dane dotyczące kabla - Inne cechy

Bezhalogenowy	tak
---------------	-----