

Produktinformation

71 01 250

KNIPEX CoBolt® XL Kompakt-Bolzenschneider



Der Kompakt-Bolzenschneider jetzt auch mit langen Griffen für Ein- und Zweihandbedienung.

Bis zu 40-fache Handkraftverstärkung.

- Für kraftvolles Schneiden auch größerer Querschnitte und sehr harter Materialien
- Zweihandbedienung für maximale Schnittkraft
- 60 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Seitenschneidern
- 40-fache Handkraftverstärkung durch spezielle Gelenkkonstruktion
- Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm
- Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte ca. 64 HRC
- Gerade Schneiden
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	71 01 250
EAN	4003773079637
Zange	schwarz atramentiert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	485 g
Abmessungen	250 x 55 x 20 mm

Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 5,6 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 4,0 mm
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 3,8 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002689
ETIM 6.0	EC002689
proficl@ss 6.0	AAC440c002
UNSPSC 13.1	27111512

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

