

SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-PE-M, metrisk kontramutter med "knivar" för bra jordning, av förnicklad mässing, även lämplig för EMC installationer



Mekanisk resistens



God kemisk resistens

Fördelar

Skärkanterna skär igenom det isolerande lagret vilket garanterar optimal EMC-kontakt
Lämplig för alla metriska förskruvningar i jordnings- och EMC-tillämpningar

Användningsområden

För lackerade, eloxerade eller pulverbelagda kapslingar.

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-Description: Kontramutter för kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000940

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontramutter för
kabelskruvförband

Material:

Förnicklad mässing

Temperaturområde:

-60°C till +200°C

SKINDICHT® SM-PE-M

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.



MILTRONIC

Produktinformation

SKINDICHT® SM-PE-M

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Tjocklek (mm)	Nyckelvidd (mm)	Yttre Ø (mm)
SKINDICHT® SM-PE-M					
52103300	1460673	M 12 x 1,5	4,7	15	17,3
52103310	1460676	M 16 x 1,5	4,7	19	21,9
52103320	1460677	M 20 x 1,5	4,7	24	27,7
52103330	1460678	M 25 x 1,5	5,2	30	34,6
52103340	1460679	M 32 x 1,5	5,7	36	41,5
52103350	1460680	M 40 x 1,5	6,5	46	53,1
52103360	1460681	M 50 x 1,5	6,5	60	69,3
52103370	1460682	M 63 x 1,5	7	70	80,8
52103371	1460684	M 75 x 1,5	8	85	95
52103372	1460686	M 90 x 2	10	102	114
52103373	1460690	M 110 x 2	12	124	135

Senaste uppdatering (1.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16