

SKINDICHT® SM-M

SKINDICHT® SM-M, 公制埋头螺母, 用于薄壁罩壳的通孔



抗机械应力



优异的耐化学性能

应用范围

用于对夹套的固定, 或仅允许薄壁罩壳穿孔的场合

产品结构

公制连接螺纹, 符合 DIN EN 60423
基于技术信息 DIN IEC 62444

技术参数

分类 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 类别描述: 电缆螺纹夹套的锁紧螺母

分类 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000940

ETIM 6.0 Class-Description: Locknut for cable screw gland

材料:

镀镍黄铜

温度范围:

-60 °C 至 +200 °C

备注

照片和图像不能缩放, 也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



SKINDICHT® SM-M

物料编号	物料描述 / 尺寸	厚度 mm	SW 扳手尺寸 mm	外径 Ø mm
SKINDICHT® SM-M				
52102998	M 6 x 1	3.2	10	11.1
52102997	M 8 x 1	4	13	14.4
52102999	M 10 x 1	5	17	19.1
52103000	M 12 x 1,5	3	15	16.5
52103010	M 16 x 1,5	3	19	20.9
52103020	M 20 x 1,5	3.5	24	26.4
52103030	M 25 x 1,5	4	30	33
52103040	M 32 x 1,5	4	36	39.6
52103050	M 40 x 1,5	5	46	50.6
52103060	M 50 x 1,5	5	60	65
52103070	M 63 x 1,5	5	70	77
52103071	M 75 x 1,5	8	85	95
52103072	M 90 x 2	10	102	114
52103073	M 110 x 2	12	124	135