



Zasilacz PS1000-A6-48.5


- Szeroki zakres napięć wejściowych od 100 V AC do 240 V AC
- Wyjście 48 V DC, 5,4 A, 260 W, 1-fazowe
- Szerokość obudowy 39 mm
- Wydajność do 95,5 %
- Minimalne przepięcie prądu rozruchowego
- Styk przekaźnika: prąd stały prawidłowy
- Odpowiednie do strefy 2/Div. 2, mocowanie



Funkcja

Urządzenie służy do zasilania urządzeń polowych napięciem 48 V DC i prądem 5,4 A. Urządzenie ma rezerwę mocy na poziomie 20%, którą można wykorzystywać w sposób ciągły przy temperaturach do +45°C. Napięcie wyjściowe można regulować za pomocą potencjometru. Stan urządzenia jest sygnalizowany przez diodę LED. Urządzenie jest wyposażone w wyjście przekaźnikowe ze stykiem do zdalnego monitorowania. Urządzenie jest montowane na szynie montażowej DIN 35 mm zgodnie z wymogami normy EN 60715.

Połączenie



Zone 2
Div. 2

Dane techniczne

Dane elektryczne

Współczynnik sprawności	93,8 % przy 120 V AC 95,5 % przy 230 V AC
Strata mocy	17,2 W przy 120 V AC 12,3 W przy 230 V AC

Wejście

Prąd	2,32 A przy 120 V AC 1,2 A przy 230 V AC 2,51 A przy 110 V DC przy niższych prądach wyjściowych patrz krzywa charakterystyki
Prąd rozruchowy	6 A szczytowy przy 120 V AC i temperaturze otoczenia 40 °C (104 °F) 9 A szczytowy przy 230 V AC i temperaturze otoczenia 40 °C (104 °F)
Napięcie	100 ... 240 V AC (-10 %/+10 %), 50 ... 60 Hz (±6 %) 110 ... 150 V DC (±20 %)

Dane techniczne


Współczynnik pojemności		0,99 przy 120 V AC 0,98 przy 230 V AC
Wyjście		
Napięcie znamionowe	U _r	48 V DC
zakres napięcia		48 ... 56 V DC nastawa fabryczna: 48 V
Prąd znamionowy	I _r	5 A
Prąd		6 ... 5,2 A przy temperaturze otoczenia < 45 °C (113 °F) 5,4 ... 4,6 A przy temperaturze otoczenia 60 °C (140 °F) 4 ... 3,4 A przy temperaturze otoczenia 70 °C (158 °F) redukcja mocy liniowej patrz krzywa charakterystyki
Moc		260 W
tętnienie prądu		max. 50 mV _{pp}
Czas przechowywania/wstrzymania		34 ms przy 120 V AC 34 ms przy 230 V AC
Przeciążenie		prąd ciągły : napięcie wyjściowe > 26 V DC prąd przerywany : napięcie wyjściowe < 26 V DC
Prąd zwarciov		typ. 16 A do 12 ms, impedancja obciążenia < 90 mΩ
Ograniczenie napięcia		typ. 58,5 V DC max. 60 V DC
wyjście komunikatu o błędach		
Przylącze		zaciski 13, 14
Rodzaj wyjścia		styk przekaźnika DC OK - styk jest zwarty, gdy napięcie wyjściowe wynosi > 90 % skorygowanego napięcia wyjściowego
Obciążenie styku		maks. 60 V DC/0,3 A ; 30 V DC/1 A ; 30 V AC/0,5 A obciążenie rezystancyjne min. 1 mA przy 5 V DC
Izolacja elektryczna		
Wejście/wyjście		SELV/PELV
Wskazania/ustawienia		
Elementy wskaźnikowe		Zielona dioda LED: stan DC OK - dioda LED zapala się, gdy napięcie wyjściowe wynosi > 90 % skorygowanego napięcia wyjściowego
Elementy sterujące		Potencjometr
Konfiguracja		ustawienie napięcia wyjściowego za pomocą potencjometru
Zgodność z dyrektywami		
Kompatybilność elektromagnetyczna		
Dyrektywa 2014/30/UE		IEC/EN 61000-6-1 , IEC/EN 61000-6-2 , IEC/EN 61000-6-3 , IEC/EN 61000-6-4 , IEC/EN 61000-3-2 , IEC/EN 61000-3-3
Niskie napięcie		
Dyrektywa 2014/35/UE		EN 61010-1
RoHS		
Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS)		IEC/EN 63000:2019
Zgodność		
Stopień ochrony		EN 60529
Odporność na uderzenia		EN 60068-2-27
Odporność na drgania		EN 60068-2-6
Warunki otoczenia		
Temperatura otoczenia		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , patrz krzywa charakterystyki
Temperatura przechowywania		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Wilgotność względna		5 ... 95 % , bez kondensacji
Odporność na uderzenia		20 g , 11 ms lub 30 g , 6 ms
Odporność na drgania		2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 2 g
Specyfikacja mechaniczna		
Materiał obudowy		obudowa aluminiowa , stal galwanizowana
Stopień ochrony		IP 20
Przylącze		

Dane techniczne

Wejście/wyjście	zaciski śrubowe Przekrój przewodu: maks. 6 mm ² (AWG 20-10) średnica kabla: maks 2,8 mm, w zestawie tulejki końcowe żyły usunięta izolacja na długości: 7 mm moment dokręcania: maks. 1 Nm
Wyjście styku przekaźnika	zaciski sprężynowe do łączenia na wcisk Przekrój przewodu: maks. 1,5 mm ² (AWG 24-16) średnica kabla: maks 1,6 mm, w zestawie tulejki końcowe żyły usunięta izolacja na długości: 7 mm
Masa	ok. 600 g
Wymiary	39 x 124 x 117 mm , bez szyny montażowej DIN
Montaż	montaż na szynie znormalizowanej 35 mm wg EN 60715:2001
Dane dotyczące stosowania w strefach zagrożonych wybuchem	
Atest ATEX	
Certyfikat ATEX	EPS 15 ATEX 1 101 X
Oznaczenie ATEX	II 3G Ex ec nC II T4 Gc
Zgodność z dyrektywami	
Dyrektywa 2014/34/UE	EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-15:2010
Atesty międzynarodowe	
Atest UL	E350173 , E223176
Atest IECEx	
Certyfikat IECEx	IECEx EPS 20.0055X
Oznakowanie IECEx	Ex ec nC IIC T4 Gc
Normy	IEC 60079-0:2017 , IEC 60079-7:2017 , IEC 60079-15:2017
Informacje ogólne	
Informacja uzupełniająca	Należy przestrzegać certyfikatów, deklaracji zgodności, instrukcji obsługi i podręczników, gdzie ma to zastosowanie. W celu uzyskania informacji prosimy wejść na stronę www.pepperl-fuchs.com .

Zespół

Widok z przodu



Warunki montażu

Zamontować urządzenie na szynie montażowej DIN tak, aby zaciski wejściowe znajdowały się w dolnej części urządzenia.

Urządzenie jest przeznaczone do chłodzenia konwekcyjnego i nie wymaga zewnętrznego wentylatora. Nie blokować przepływu powietrza. Nie zakrywać więcej niż 15% kratki wentylacyjnej, np. kanałów kablowych.


W przypadku ładowania urządzenia mocą znamionową przekraczającą 50% należy na stałe zachować następujące odległości montażowe:

- 40 mm powyżej
- 20 mm poniżej
- 5 mm po lewej i prawej stronie

Zwiększyć tę odległość do 15 mm, jeśli sąsiednie urządzenie jest źródłem ciepła, np. innym zasilaczem.


Krzywa charakterystyki

Prąd wejściowy a prąd wyjściowy przy napięciu wyjściowym 48 V



- 1 100 V AC
- 2 120 V AC
- 3 230 V AC

Prąd wyjściowy a temperatura otoczenia



- 1 krótkotrwałe
- 2 90 V AC ... 264 V AC, ciągłe