

Broszura informacyjna

34 42 130

Szczypce precyzyjne dla elektroników

DIN ISO 9655



- Do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice i mechanice
- Do chwytania, trzymania i zaginania
- Precyzyjne nacięcia krzyżowe wykonane techniką laserową
- Ok. 20% mniejsza waga niż w przypadku zwykłych szczypiec dla elektroników
- Precyzyjnie wykonane powierzchnie złącza skręcanego gwarantują równomierny, płynny ruch w całym zakresie rozwarcia
- Podwójna sprężyna o niskim tarciu zapewnia łagodne i równomierne rozwieranie szczypiec
- Ergonomiczny kształt nasadek rękojeści
- Szczęki płaskie, szerokie
- Precyzyjne nacięcia krzyżowe wykonane techniką laserową
- Stal łożyskowa chromowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



Nr art.	34 42 130
EAN	4003773080282
Szczypce	czernione
Główka	polerowana
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	67 g
Wymiary	130 x 51 x 20 mm
Norma	DIN ISO 9655

Technische Attribute

Rodzaj	4
	21,9 mm
	6,5 mm
	1,4 mm
	3,5 mm
Szerokość główki	11,2 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	EAA840c015
UNSPSC 13.1	27112149

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

