

SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-PE-M, 带切割边缘的埋头螺母, 可割破绝缘层, 从而确保优化 EMC 接触



抗机械应力



优异的耐化学性能

优势

切割边缘通过绝缘层切割, 确保优化 EMC 接触。
适用于接地和 EMC 场合的所有公制夹套

应用范围

经上漆、阳极化处理和涂粉处理的罩壳

产品结构

公制连接螺纹, 符合 DIN EN 60423
基于技术信息 DIN IEC 62444

技术参数

分类 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 类别描述: 电缆螺纹夹套的锁紧螺母

分类 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000940

ETIM 6.0 Class-Description: Locknut for cable screw gland

材料:

镀镍黄铜

温度范围:

-60° C 至 +200° C

SKINDICHT® SM-PE-M

备注

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



SKINDICHT® SM-PE-M

物料编号	物料描述 / 尺寸	厚度 mm	SW 扳手尺寸 mm	外径 Ø mm
SKINDICHT® SM-PE-M				
52103300	M 12 x 1,5	4.7	15	17.3
52103310	M 16 x 1,5	4.7	19	21.9
52103320	M 20 x 1,5	4.7	24	27.7
52103330	M 25 x 1,5	5.2	30	34.6
52103340	M 32 x 1,5	5.7	36	41.5
52103350	M 40 x 1,5	6.5	46	53.1
52103360	M 50 x 1,5	6.5	60	69.3
52103370	M 63 x 1,5	7	70	80.8
52103371	M 75 x 1,5	8	85	95
52103372	M 90 x 2	10	102	114
52103373	M 110 x 2	12	124	135